



### Item includes



#### N. art.: 221-412

Morsetto di giunzione con leve; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm<sup>2</sup>; 2 conduttori; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm<sup>2</sup>; trasparente

#### N. art.: 221-413

Morsetto di giunzione con leve; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm<sup>2</sup>; 3 conduttori; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm<sup>2</sup>; trasparente

#### N. art.: 221-415

Morsetto di giunzione con leve; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm<sup>2</sup>; 5 conduttori; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm<sup>2</sup>; trasparente

#### N. art.: 221-500

Supporto di montaggio; Serie 221 - 4 mm<sup>2</sup>; per montaggio su guida DIN-35/ montaggio a vite; arancione

4

### Notes

General safety instructions

**NOTICE: Observe installation and safety instructions!**

- **Only to be used by electricians!**
- Do not work under voltage/load!
- Use only for proper use!
- Observe national regulations/standards/guidelines!
- Observe technical specifications for the products!
- Observe the number of permissible potentials!
- Do not use damaged/dirty components!
- Observe conductor types, cross-sections and strip lengths!
- Insert conductor until it hits the product's backstop!
- Use original accessories!

**To be sold only with installation instructions!**

### Dati geometrici

Larghezza	259 mm / 10.197 pollici
Altezza	63 mm / 2.48 pollici
Profondità	155 mm / 6.102 pollici

### Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	<a href="#">Information on material specifications can be found here</a>
Carico d'incendio	14.701 MJ
Peso	837 g

### Dati commerciali

PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	QU
GTIN	4055143616997
Numero tariffa doganale	80808080888

### Product classification

UNSPSC	39121409
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 8.0	EC000446
ECCN	NO US CLASSIFICATION

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Download

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product Compliance 887-952	<a href="#">↓</a>
--	-------------------

### Documentation

#### Bid Text

887-952	19.02.2019	xml 2.76 KB	<a href="#">↓</a>
887-952	23.01.2019	docx 14.93 KB	<a href="#">↓</a>