

Verfügbarkeit : Lieferbar



UVP zzgl. MwSt\* : 37,70 EUR



### Hauptmerkmale

Produktreihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser
Kurzbezeichnung des Geräts	IMX
Steuerkreisspannung	12...24 V AC 50/60 Hz 12...24 V DC
9-mm-Raster	2
Produktkompatibilität	IC60 IID Einzelklemme Doppelklemme ISW-NA IDPN Vigi ARA RCA

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9: Acti 9 iDPN (China version) Acti 9: Acti 9 iDPN Vigi Acti 9: Acti 9 iC40 Acti 9: Acti 9 iC65 Acti 9: Acti 9 ARA Acti 9: Acti 9 IID Acti 9: Acti 9 iSW-NA Acti 9: Acti 9 RCA Acti 9: Acti 9 iC60
Lokale Signalisierung	Aktions-Anzeige
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	Hutschiene
Breite	18 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss 2 Kabel 2.5 mm <sup>2</sup> flexibel mit Kabelende Klemmenanschluss 1 Kabel 6 mm <sup>2</sup> fest Klemmenanschluss 2 Kabel 2,5 mm <sup>2</sup> fest

## Klemmenanschluss 1 Kabel 4 mm<sup>2</sup> flexibel

Anzugsmoment	1 Nm
--------------	------

### Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Tropenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-85 °C

### Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

### Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------