



passend für / suitable for:

AEG - Bosch - Elu - Festo - Flex - Hitachi - HolzHer - Mafell - Makita - Metabo

MPS®	Einsetzbar wie To use as	Verwendungszweck Use	Technische Beschreibung Technical description
3119  gefräst, geschränkt Kurvenschnitt - curved cuts	Bosch T227D Metabo 23648	Buntmetall, Alu, Kunststoffe, Eternit bis 30 mm Non-ferrous metal, Aluminium, Plastic up to 30 mm	
3120  Messer, geschliffen	AEG 213098 Bosch T113A Metabo 23641	Gummi, Plastik, Karton, Teppichböden, Stoff Rubber, Plastic, Cardboard, Carpets, Textiles	
3121  HM-berieselt, fein	AEG 213232 Bosch T150RIFF Metabo 23658	Glasfaserverstärkte Kunststoffe, Ziegel, Keramik feiner Schnitt Tiles, Stones, Ceramics, Plastic, fine cut	
3122  HM-berieselt, grob	AEG 213231 Bosch T130RIFF Metabo 23657	Glasfaserverstärkte Kunststoffe, Ziegel, Keramik grober Schnitt Tiles, Stones, Ceramics, Plastic, coarse cut	
3125  HM-bestückt	Bosch T140HM	Spezial HM-Sägeblatt - Holzfaserplatten, Küchenplatten, GFK-Produkte bis 75 mm Special HM-Sawblade - Chipboard, Kitchenboards, GFK-Products up to 75 mm	
3126  Extra langes Blatt - extra long blade HM-bestückt	Bosch T340HM	Spezial HM-Sägeblatt - Holzfaserplatten, Küchenplatten, GFK-Produkte bis 110 mm Special HM-Sawblade - Chipboard, Kitchenboards, GFK-Products up to 110 mm	
3100 Box - 1 2 x 3101 2 x 3103 2 x 3101 KR  3100 Box - 2 2 x 3106 2 x 3108 2 x 3109  3100 Box - 3 3 x 3106 3 x 3108 2 x 3109 2 x 3111 	Profi-Sortiment-Box 6-tlg. Weichholz, Hartholz bis 60 mm, sauberer u. schneller Schnitt Profi-Assortment-Box 6-pcs. Softwood, Hardwood up to 60 mm, clean and high cutting 3100 Box - 1  Universal-Sortiment-Box 6-tlg. Weichholz, Hartholz bis 60 mm, rauher Schnitt Universal-Assortment-Box 6-pcs. Softwood, Hardwood up to 60 mm, rough cutting 3100 Box - 2  Universal-Sortiment-Box 10-tlg. Weichstahl, Alu, alle Holztypen bis 60 mm, rauher Schnitt Universal-Assortment-Box 10-pcs. Softsteel, Aluminium, all woods up to 60 mm, rough cutting 3100 Box - 3 