


HC-B 10-ADP/2 DSUB 25 - Adapterplatte



1775509

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1775509>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



D-SUB-Adapterplatte, zur Bestückung mit zwei D-SUB-Stecker, Polzahl 25, Gehäusebaureihe HC-B 10...

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1775509
Verpackungseinheit	2 Stück
Mindestbestellmenge	2 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AZD
GTIN	4017918038106
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11,52 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

HC-B 10-ADP/2 DSUB 25 - Adapterplatte



1775509

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1775509>

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	Für HEAVYCON-ADVANCE und HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B10
-----------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Adapterplatte
Bauform	B10
Polzahl	25
Dichtung vorhanden	nein

Maße

Maßzeichnung	
Breite	34,5 mm
Höhe	10 mm
Länge	64,5 mm

Materialangaben

Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

Montagehinweis	Einbaulage der Adapterplatte im Tüllengehäuse: T ist nach der Montage im Gehäuse sichtbar. Einbaulage der Adapterplatte im Anbau- / Sockel- / Kupplungsgehäuse: A ist nach der Montage im Gehäuse sichtbar. Einbaulage des D-SUB (nach der Montage im Gehäuse): vor der Montageplatte (Vorderwandmontage)
----------------	---


HC-B 10-ADP/2 DSUB 25 - Adapterplatte

1775509

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1775509>



Zeichnungen



siehe Montagehinweis

HC-B 10-ADP/2 DSUB 25 - Adapterplatte



1775509

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1775509>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1775509>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 10-ADP/2 DSUB 25 - Adapterplatte



1775509

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1775509>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

ETIM

ETIM 9.0	EC002309
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-B 10-ADP/2 DSUB 25 - Adapterplatte



1775509

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1775509>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	1c4c9aaa-9569-4d6c-a682-9338f636edea

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de