

# Mini DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 2 m - 4K

Product ID: MDP2HDMM2MB



Deze 2 m lange Mini DisplayPort™-naar-HDMI®-adapterkabel biedt een 1-kabelverbinding tussen uw mDP-MacBook of Ultrabook™ laptop en een HDMI-scherm of -projector. De passieve adapter ondersteunt videoresoluties tot Ultra HD 4K en is Thunderbolt™ compatibel, als hij direct wordt aangesloten op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt I/O-poort.

## Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Deze adapterkabel zorgt ervoor dat u een verbazingwekkende beeldkwaliteit kunt behouden, vier keer de resolutie van 1080p, bij de conversie van Mini DisplayPort naar HDMI.

De adapter is ook neerwaarts compatibel met schermen en videobronnen met lagere resoluties. Dankzij de ondersteuning van high-definition resoluties 1080p en 720p, is uw bestaande installatie ook in de toekomst klaar voor 4K video.

## **Probleemloze installatie**

Voor de eenvoudigste en meest discrete installatie, kunt u deze mDP-naar-HDMI-adapter direct vanaf uw Mini DisplayPort-videobron aansluiten op de HDMI-poort van uw scherm. Hij heeft geen voeding nodig, in tegenstelling tot sommige converterdongles die actieve voeding en aparte videokabels nodig hebben.

## **Nette installatie**

Met zijn 2 m biedt deze adapterkabel een compacte aansluiting zonder kabelwarboel voor een nette, professionele installatie. Voor kortere verbindingen bieden wij ook een 1 m mDP-naar-HDMI-kabel (MDP2HDMM1MB), waardoor u de door u gewenste kabellengte kunt kiezen.

De MDP2HDMM2MB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Sluit een Mini DisplayPort-computer aan op een HDMI-scherm op uw bureau of werkstation in uw klaslokaal
- Voor installaties in uw vergaderruimte of werkstation waarvoor 2 m lange kabels nodig zijn
- Installeer in uw thuiswerkstation om uw DisplayPort-computer compatibel te maken met uw HDMI-scherm
- Sluit uw DP-videobron aan op een 4K HDMI-scherm

### Features

- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K bij 30 Hz
- Verminder kabelwarboel met deze 2 m adapterkabel
- Vermijd de problemen van converters die extra kabels en voedingsadapters vereisen, met deze plug & play kabeladapter
- Ondersteunt HDMI 4K bij 30 Hz
- Plug & play-installatie
- Geen netadapter benodigd

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Passief
	Adapterstijl	Adapters
	Audio	Ja
	AV-ingang	Mini-DisplayPort
	AV-uitgang	HDMI
	Industriestandaarden	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
<b>Prestaties</b>	Audiospecificaties	7.1 surround sound
	Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
	Maximale kabellengte	78.7 in [2000 mm]
	Ondersteunde resoluties	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
<b>Connector(en)</b>	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk Input
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Output
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10%-85%
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	1.6 in [41 mm]
	Gewicht product	2.7 oz [75.2 g]
	Hoogte product	0.6 in [15 mm]
	Kabellengte	6.6 ft [2 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	6.6 ft [2 m]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	4.2 oz [120 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - mDP-naar-HDMI-adapterkabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.