

デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - CA-17P1N122S00 - 1619960

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



筐体前面のデバイスコネクタ, ストレート, シールド対応: あり, SPEEDCONロック機構, M23, 極数: 17, コネクタの種類: オスコネクタ, ハンダ接続, 平型ガスケット, 4x Ø3.2

図は12極仕様



基本情報

梱包	1 pc
GTIN	
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	11.11 g
関税	85366990
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

温度範囲

使用周囲温度	-40 °C ... 125 °C
--------	-------------------

絶縁体のデータ

Insulator material	PBT
Contact material	CuZn
コンタクト表面の材質	Ni/Au
Direction of rotation of contact chamber numbering	Standard
コーティング	N
Contact connection method	ハンダ接続
Type of contacts	オスコネクタ
アクセサリ	17
Contact diameter of power contacts	1 mm
Litz wire cross section of power contacts min.	0.08 mm ²
Litz wire cross section of power contacts max.	1 mm ²

デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - CA-17P1N122S00 - 1619960

技術データ

絶縁体のデータ

Nominal current per power contact at 25°C	8 A
定格電圧、電源用コンタクト	150 V
サージ電圧カテゴリ	II
汚染度	3

ハウジングのデータ

Housing material	回転部：銅亜鉛合金 (CuZn)、ダイキャスト部：亜鉛 (GD-Zn)
Type of locking	SPEEDCONロック
保護等級 (プラグ挿入時)	IP67
ねじ種類	M23

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

認証

認証

認証

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - CA-17P1N122S00 - 1619960

認証

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

UL Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	18
標準規格 IN	8 A
定格電圧UN	150 V

cUL Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	18
標準規格 IN	5 A
定格電圧UN	150 V

cULus Recognized	
------------------	--

アクセサリ

アクセサリ

保護カバー

プラスチック製静電防止防塵キャップ - SF-Z0019 - 1607449



プラスチック製防塵キャップ、穴部分はIP40で静電防止、RF、SFシリーズコネクタ用、M23オスねじ付き

デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - CA-17P1N122S00 - 1619960

アクセサリ

プラスチック製防塵キャップ - RC-Z2059 - 1604225



プラスチック製防塵キャップ、コネクタ用、M23オスねじ付き

プラスチック製静電防止防塵キャップ - RC-Z2469 - 1611797



プラスチック製防塵キャップ、静電防止、RF、SFシリーズコネクタ用、M23オスねじ付き

金属製防塵キャップ - RC-Z2104 - 1604260



金属製防塵キャップ、信号プラグインコネクタ用、M23オスネジ付き

金属製防塵キャップ - RC-Z2068 - 1604236



金属製防塵キャップ、スチール線付き、信号プラグインコネクタ用、M23オスネジ付き

取付け具

カラーコーディング - CA-Z0120 - 1620704



カラーコーディング、色: 緑

デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - CA-17P1N122S00 - 1619960

アクセサリ

カラーコーディング - CA-Z0121 - 1620705



カラーコーディング, 色: 橙

カラーコーディング - CA-Z0122 - 1620706



カラーコーディング, 色: 黒


取外し工具 - CA-Z0001 - 1620699




取外し工具

図面

配線図




外形寸法



デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - CA-17P1N122S00 - 1619960

外形寸法



取付け寸法

Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>