

Câble USB Actif A vers B 20 m - M/M - Noir

N° de produit: USB2HAB65AC



Le câble USB A vers B 20 m USB2HAB65AC intègre un circuit actif alimenté par bus qui permet de dépasser la limite de 5 m d'un câble standard.

La connexion plus longue offre assez de longueur de câble pour connecter vos périphériques USB 2.0 jusqu'à 20 m de votre PC, ordinateur portable ou serveur, vous permettant de positionner vos appareils selon vos besoins.

Ce câble USB 2.0 actif a été fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez un périphérique USB B (boîtier de disque dur, imprimante, clavier, souris, modem, etc.) jusqu'à 20 m de votre PC, ordinateur portable ou serveur - au-delà de la limite de 5 mètres de l'USB 2.0

Spécifications techniques

- 1 connecteur USB A mâle
- Compatible avec les systèmes PC Windows® 8/7/Vista/XP et Mac
- 1 connecteur USB B mâle

- Entièrement blindé pour des connexions sans erreur
- Alimentation USB par bus, aucune source d'alimentation externe requise
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Installation plug-and-play, aucun pilote requis

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	USB B (4 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	24 AWG
Longueur de câble	65.0 ft [19.8 m]
Longueur du produit	65.0 ft [19.8 m]
Poids du produit	28.5 oz [807 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
---------------------	---



Package Length	8.9 in [22.6 cm]
Package Width	8.4 in [21.4 cm]
Package Height	2.3 in [59 mm]
Poids brut	34.2 oz [968 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Câble USB 2.0 actif A vers B 20 m - M/M

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

