

tesa® 4333 PV1 Masquage de Précision® Sensitive

Adhésif de masquage de haute qualité pour des bords de peinture précis et plats sur surfaces sensibles

tesa® 4333 PV1 Masquage de Précision® est constitué d'un support papier extra fin et solide avec une masse adhésive acrylique spéciale.

Sa faible épaisseur lui donne une grande conformabilité sur toutes surfaces. Sa formulation adhésive spéciale permet un masquage sans risque d'arrachement y compris sur les surfaces les plus fragiles telles que les papiers peints, avec une délimitation parfaite. tesa® 4333 PV1 peut être retiré après 1 semaine de pose ce qui permet de réaliser de multiples travaux avec un seul adhésif de masquage.

Principale application

Ce ruban convient pour pratiquement tous les travaux de peinture en intérieur.

tesa® 4333 PV1 Masquage de Précision® Sensitive est utilisable sur tous types de peintures y compris les acryliques.

Il est particulièrement conçu pour des applications sur surfaces sensibles et fragiles.

Cet adhésif est fortement conforme et permet des bords nets et précis.

Données techniques

| | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------------------|----------|
| ▪ Support | papier lisse | ▪ Pouvoir adhésif sur acier | 0.5 N/cm |
| ▪ Epaisseur totale | 80 µm | ▪ Allongement à la rupture | 5 % |
| ▪ Type de masse adhésive | acrylique | ▪ Résistance à la rupture | 32 N/cm |

Propriétés

| | | | |
|--|------|-----------------------------|------|
| ▪ Convient pour les surfaces délicates | ●●●● | ▪ Accrochage de la peinture | ●●●● |
| ▪ Convient pour les surfaces rugueuses | ●● | ▪ Bord de couleur net | ●●●● |

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●●● bon ●●●● moyen ●●●● faible

Infos complémentaires

Le ruban de masquage doit être retiré sous 1 semaine afin d'éviter d'endommager la surface protégée lors de son retrait. Avant d'utiliser un ruban adhésif sur une surface délicate, merci de bien vouloir réaliser avant un essai de 24h.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04333>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.