



DELTA elektronische Zeitschalter max.: 400W, 0,5-10min

Ausführung		
Produkt-Markenname		DELTA
Produkt-Bezeichnung		elektronischer Zeitschalter
Ausführung der Schaltfunktion		Aus 1-polig
Ausführung der Zusammenstellung		Basiselement mit Komplettgehäuse
Allgemeine technische Daten		
Oberflächenbearbeitung		sonstige
Werkstoff		Thermoplast
Betriebsspannung Nennwert		230 V
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP		IP20
Verlustleistung		
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol		400 W
Hauptstromkreis		
Betriebsstrom Bemessungswert		1,7 A
Einstellbare Parameter		
einstellbare Zeit		
• Anfangswert		0,5 min
• Endwert		10 min
Erscheinungsbild		
Erscheinungsbild		nicht zutreffend
Farbe		weiß
Produktdetails		
Anzahl der Öffner		0
Anzahl der Schließer		0
Anzahl der Wechsler		0
Produkteigenschaft		
• halogenfrei		Ja
• transparent		Nein
Mechanischer Aufbau		
Befestigungsart		Unterputz
Nettogewicht		35,8 g
Material des Gehäuses		sonstige
Approbationen Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	Sonstige	Umwelt



[Bestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG2400>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TG2400>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG2400

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

26.05.2025 

