

Cable de Carga USB-C de 3m - Cable USB Tipo C - Certificación USB-IF - PD de 240W EPR - Cable USB 2.0 USB-C de Carga para Portátiles - Recubrimiento de TPE - Macho a Macho

ID del Producto: USB2EPR3M



Conecte un cargador a un dispositivo USB Power Delivery (PD) 3.1, utilizando este cable de carga USB-C. Este cable facilita hasta 240 W de suministro de energía USB-C Extended Power Range (EPR) y una salida de 5A para una carga rápida. Es compatible con el rendimiento USB 2.0 (480 Mbps) para la transferencia de ficheros.

Diseñado para un uso frecuente, el cable de carga USB-C EPR cuenta con una cubierta exterior de TPE resistente para una mayor resistencia al desgaste. Los duraderos conectores niquelados están calificados para funcionar más allá de los 10.000 ciclos de inserción, lo que mejora su durabilidad y longevidad.

Cargue un dispositivo USB-C con un cargador de pared USB-C, un cargador de coche o un banco de alimentación. El cable USB Type-C de 3 metros es más largo que los cables de carga USB-C estándar y es ideal para espacios de trabajo móviles y de escritorio más amplios en los que se necesita un alcance adicional.

Con una salida de hasta 5A, el cable de carga USB-C admite hasta 240W de Power Delivery para cargar un portátil USB-C o cargar rápidamente un tablet o smartphone. Para utilizarlo, conecte el cable de un portátil USB-C a un cargador de pared USB-C.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para dispositivos USB-C de alta potencia
- Certificado por USB-IF para una fiabilidad garantizada

Características

- CABLE DE CARGA USB-C EPR: Compatible con Power Delivery 3.1 EPR - 240W para portátiles de alta potencia - 3m para un alcance extra - Las marcas del conector identifican las especificaciones de datos/energía - Elija el cable de 240W adecuado de un vistazo
- CERTIFICADO POR USB-IF: Cuenta con la certificación USB-IF con chip E-marker integrado, para una salida Power Delivery consistente a hosts y periféricos USB-C - Cuando se utilizan cables certificados, se garantiza un rendimiento y compatibilidad fiables
- CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Conectores niquelados con capacidad para más de 10.000 inserciones - 24/28AWG - Soporta dobles de 120° - El blindaje de aluminio trenzado protege de EMI - La cubierta exterior de TPE no contiene halógenos y cumple con RoHS
- APLICACIONES: Compatible con dispositivos habilitados para USB-C Power Delivery - Ideal para portátiles de alta potencia que requieren carga EPR, incluyendo MacBook Pro M3 Pro/M3 Max de 16 pulgadas - Admite USB 2.0 para uso general
- RENDIMIENTO: PD 3.1 EPR 48V - 240W/5A - Retrocompatible con 140W/100W/60W - USB 2.0 Tipo-C (480Mb) - Cable de 3 metros - Negro - D.E.: 4mm - Cubierta de TPE con blindaje de aluminio trenzado - NOTA: No es compatible con vídeo por USB-C (Modo Alt de DP)

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Tipo de Cable	Passive Copper Cable

Rendimiento

Tasa de Transferencia	480Mbps
-----------------------	---------

de Datos Máxima		
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s	
MTBF	Probado para más de 10.000 Ciclos de Inserción	
Conector(es)		
Conector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)	
Conector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)	
Observaciones / Requisitos		
Nota	No es compatible con Vídeo por USB-C (Modo Alt de DP)	
Requisitos de Energía		
Adaptador de Corriente Incluido	Alimentación por bus	
Power Delivery	240W	
Corriente de Entrada	5A	
Requisitos Ambientales		
Temperatura Operativa	-10 to 60 (14°F to 140°F)	
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 70 (-4°F to 158°F)	
Humedad	5%~85%	
Características Físicas		
Color	Negro	
Estilo de Conector	Recto	
Calibre del Conductor	30 AWG	
Tipo de Gabinete	Polyamide Resin	
Longitud del Cable	9.9 ft [3.0 m]	
Cable OD	0.2 in [4 mm]	

Longitud del Producto	9.9 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.3 in [6.4 mm]
Peso del Producto	5.2 oz [148.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
Altura de la Caja	1.1 in [2.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.4 oz [152.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de Carga USB-C de 3m M/M
---------------------	------------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.