

Goulottes Lina 25™ et goulottes sans halogène

accessoires



Porte-étiquette 0 367 02 et bandeau d'extension 0 370 10



0 395 98



0 367 10



Sécabilité des languettes avec pince
réf. 0 367 10



Goulotte sécable à la main

Réf.	Pince pour goulottes Lina 25 et sans halogène
0 367 10	Permet une rupture franche entre les languettes des goulottes Lina 25 et sans halogène
	Accessoires de repérage Linagraf
0 367 02	Permettent une identification indépendante du couvercle Porte-étiquette pas 6/6,5 Matière : ABS Se clipse sur les languettes des goulottes Reçoit une étiquette adhésive
0 370 10	Bandeau extension Matière : PVC Longueur 2 m Permet de joindre 2 porte-étiquettes pour un repérage de grande longueur
	Gaine de passage de porte
	Polyester noir Présentée en boîte dévidoir de 50 m avec indicateur à 3 m de la fin du rouleau
0 366 38	Ø20 mm
0 366 39	Ø30 mm
	Variations de diamètre de 10 à 30 mm de 18 à 54 mm
	Stylo feutre noir
0 395 98	Stylo feutre noir Indélébile pour repérage



Réf.	Accessoires de fixation Linafix isolants
	Matière polyamide 6/6 Permettent, par simple 1/4 de tour, la fixation des goulottes sur tout support
	Sur châssis-rail
0 367 00	Permet le maintien des goulottes en vertical
	Sur rails □, ▤, ▥ prof. 15 mm
0 366 40	1/4 de tour rotatif
	Sur plaques perforées Lina 25
0 366 41	1/4 de tour à clipper
	Sur porte
0 366 42	S'adapte sous les auxiliaires de commande et de signalisation Osmoz (Ø22 mm) Permet aussi la fixation directe des modules à diodes, test lampes (p. 294)
	Sur montants profilés Lina 25
0 366 43	Double réglage permettant l'alignement avec les perforations du fond de goulotte Permet la fixation d'une goulotte verticale et d'une goulotte horizontale (possibilité de renfort avec rail ▤ prof. 15 mm) A clipper
	Sur plaques pleines
0 366 46	Rivet plastique longueur 12 mm pour plaques pleines jusqu'à 30/10° Ø de perçage 5,5 à 6 mm
	Sur plaques pleines, Lina 12,5, et perforées Lina 25 pour coffrets
0 366 44 ¹	Rivet plastique renforcé Ø6 mm pour perçage Ø6,5 mm
	Sur plaques Lina 12,5
0 347 45	Vis tête H. 4,8 mm x 16 autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3 mm
0 347 50	Cache-vis permettant l'isolation des têtes de vis réf. 0 347 45 à l'intérieur des goulottes
	Accessoire de retenue de câbles
0 367 01	Agrafe



1 : Peut également être utilisé sur plaque perforée Lina 25



Couvercles seuls disponibles sur demande
Contactez votre direction régionale