



Mosaic™ Obturbateurs

Références : 0 770 70/71 - 0 787 20/21 - 0 791 81L - 0 792 70/80



0 770 70



0 770 71

1. USAGE

Obturbateurs pré-équipés pour la fixation d'un circuit imprimé.
Fixation à clips.
Les mécanismes se montent en encastré ou en saillie.

Produits antimicrobiens

Produits réalisés en matière antimicrobienne* à base d'ions argent Ag+. Cette technologie permet l'élimination des bactéries, champignons et virus sans créer des effets d'accoutumance ou de résistance (destruction physique et non chimique).


Particulièrement adaptés aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente...) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (cuisines industrielles, collectives, de restaurants, déchets...).

Ces produits apportent une assurance complémentaire à la non prolifération des bactéries, champignons et virus sans remettre en cause les protocoles de nettoyage.

2. GAMME

Désignation	Blanc	Aluminium	Noir Mat	Blanc antimicrobien*
Obturbateur adaptateur 1 module	0 770 70	0 792 70	-	0 787 20
Obturbateur adaptateur 2 modules	0 770 71	0 792 80	0 791 81L	0 787 21

3. DIMENSIONS (mm)



Références	A	B	C	D
0 770 70 - 0 787 20 - 0 792 70	45	22,5	24,5	8,5
0 770 71 - 0 787 21 - 0 791 81 - 0 792 80	45	45	24,5	8,5

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 41
Protection contre les impacts : IK 04

■ 4.2 Caractéristiques matières

ABS - Blanc RAL 9003
- Blanc RAL 9003 + traitement antimicrobien*
- Peint Aluminium verni pailleté
- Peint Noir mat aspect satiné RAL 9017

Sans halogène

Tenue aux UV

Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

6. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.

* Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface.