

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G - Obturateur sur plastron métallique - 72x72

LVS03907

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Gaine cellule - largeur 300 mm profondeur 400 mm
Description de la plaque de montage	Opaque
Appareil installé	Interface homme-tableau : HSI
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3 module(s) : HSI dans 600 mm largearmoire 3 module(s) : HSI dans 600 mm largecoffret mural 3 module(s) : HSI dans 650 mm largecellule 3 module(s) : HSI dans 300 mm largegaine cellule 3 module(s) : HSI dans 400 mm largecellule 4 module(s) : HSI dans 600 mm largearmoire 4 module(s) : HSI dans 600 mm largecoffret mural 4 module(s) : HSI dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Plastique
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	72 mm
Hauteur	72 mm
Profondeur	21 mm
Poids Net	0,02 kg
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 6 3 600 mm PrismaSeT G coffret mural interface homme-tableau HSI 6 3 600 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 5 4 600 mm PrismaSeT G coffret mural interface homme-tableau HSI 5 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 6 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 6 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P gaine cellule interface homme-tableau HSI 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 5 4

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,2 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	20,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	200
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,678 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme
Régulation REACH	Déclaration REACH
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again




Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.