

Systèmes de finition de peinture 3M - Guide de sélection

Choisissez le système qui répond au mieux à vos besoins.

3M™ Perfect-It™ Système de finition roto-orbital

Réparation complète	ÉTAPE 1 Élimination des défauts	ÉTAPE 2 Réduction et affinage des rayures	ÉTAPE 3 Polissage	ÉTAPE 4 Lustrage
<p>Homogène et sans hologrammes, facile à prendre en main</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Lustrage le même jour <input checked="" type="checkbox"/> Facile à lustrer les vernis <input checked="" type="checkbox"/> Vernis séchés au four <input checked="" type="checkbox"/> Pour éviter les hologrammes, les excès d'échauffements et autres défauts <input checked="" type="checkbox"/> Pour éviter défauts et retouches <input checked="" type="checkbox"/> Facile à prendre en main et à utiliser 	<p>ÉTAPE 1 Élimination des défauts</p> <p>Disque abrasif de finition support film 3M™ Hookit™ 260L++, 150 mm, P1500 ou P2000</p> 	<p>ÉTAPE 2 Réduction et affinage des rayures</p> <p>Disque abrasif de finition support mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443 SA, 150 mm, 3000</p> <p>L'utilisation de grains plus fins des disques abrasifs de finition Trizact™ 3M™ pour affiner les rayures du ponçage est idéale pour aider à réduire le temps consacré au polissage.</p> 	<p>ÉTAPE 3 Polissage</p> <p>Liquide de polissage pour système roto-orbital 3M™ Perfect-It™ Lustreuse roto-orbitale 3M™ Perfect-It™ (15 mm ou 21 mm)</p> <p>Utilisez une peau de mouton (dure ou moyenne) ou une mousse (130 mm ou 150 mm)</p> 	<p>ÉTAPE 4 Lustrage</p> <p>Liquide de lustrage pour système roto-orbital 3M™ Perfect-It™ Lustreuse roto-orbitale 3M™ Perfect-It™ (15 mm ou 21 mm)</p> <p>Mousse de lustrage pour système roto-orbital 3M™ Perfect-It™ (130 mm ou 150 mm)</p> 
<p>Le processus le plus rapide avec la plus récente technologie de 3M</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Réparation de petites surfaces <input checked="" type="checkbox"/> Moins de temps de ponçage <input checked="" type="checkbox"/> Moins de temps de polissage <input checked="" type="checkbox"/> Processus simple <input checked="" type="checkbox"/> Travail plus rapide 	<p>ÉTAPE 1 Élimination des défauts</p> <p>Ponceuse orbitale pneumatique 3M™ Finesse-it™</p> <p>Disque abrasif de finition support polyester 3M™ Trizact™ Hookit™ 466LA, 32 mm, P3000</p> 	<p>ÉTAPE 2 Réduction et affinage des rayures</p> <p>Disque abrasif de finition support mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443 SA, 75 mm, 8000</p> <p>Festool Automotive Systems Ponceuse excentrique pneumatique LEX 3 77/2,5</p> 	<p>ÉTAPE 3 Lustrage</p> <p>Liquide de lustrage pour système roto-orbital 3M™ Perfect-It™ Lustreuse roto-orbitale 3M™ Perfect-It™ (15 mm ou 21 mm)</p> <p>Mousse de lustrage pour système roto-orbital 3M™ Perfect-It™ (130 mm ou 150 mm)</p> 	

3M™ Perfect-It™ Système de finition rotatif à code couleur

Lustreuse rotative	ÉTAPE 1 Élimination des défauts	ÉTAPE 2 Réduction et affinage des rayures	ÉTAPE 3 Polissage	ÉTAPE 4 Lustrage	ÉTAPE 5 Élimination des hologrammes
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Vernis plus difficile à lustrer <input checked="" type="checkbox"/> Pour vernis séchage à l'air/basse énergie <input checked="" type="checkbox"/> Moins de temps de polissage <input checked="" type="checkbox"/> Idéal pour les grandes surfaces <input checked="" type="checkbox"/> Lustrage le même jour ou pendant la nuit 	<p>Disque abrasif de finition support film 3M™ Hookit™ 260L++, 150 mm, P1500 ou P2000</p> 	<p>Disque abrasif de finition support mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443 SA, 150 mm, 3000</p> <p>L'utilisation de grains plus fins des disques abrasifs de finition Trizact™ 3M™ pour affiner les rayures du ponçage est idéale pour aider à réduire le temps consacré au polissage.</p> 	<p>Liquide de polissage Fast Cut Plus Extrême 3M™ Perfect-It™, 1 Kg</p> <p>Mousse de polissage 3M™ Perfect-It™, Verte, plate, 150 mm</p> <p>Mousse de polissage double face Quick Connect 3M™ Perfect-It™, Verte, alvéolée, 150 mm</p> 	<p>Liquide de lustrage Extrafine Plus 3M™ Perfect-It™, 1 L</p> <p>Mousse de lustrage 3M™ Perfect-It™, Jaune, alvéolée, 150 mm</p> <p>Mousse de lustrage double face Quick Connect 3M™ Perfect-It™, Jaune, alvéolée, 150 mm</p> 	<p>Liquide de lustrage anti-hologramme Ultrafina SE 3M™ Perfect-It™, 1 L</p> <p>Mousse de lustrage anti-hologramme Ultrafina 3M™ Perfect-It™, Bleue, alvéolée, 150 mm</p> <p>Mousse de lustrage anti-hologramme Ultrafina double face Quick Connect 3M™ Perfect-It™, Bleue, alvéolée, 150 mm</p> 

Visitez notre guide interactif en ligne:

