



# IDM120-3 USB Kit

IDM12x

移動型ハンディ式バーコードリーダー

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## 注文情報

タイプ	製品番号
IDM120-3 USB Kit	6050056

納入範囲に含まれるもの: 接続ケーブル (1), IDM12x-301B (1)

場合によって、さらにシングルスキャナや他のキット構成部品に関する詳細な技術仕様も提供されています。

その他の装置仕様・アクセサリ → [www.sick.com/IDM12x](http://www.sick.com/IDM12x)



## 技術仕様詳細

### 特徴

バージョン	Standard Range
使用領域	General Purpose
スキャナ仕様	1Dコードハンドスキャナ
コード分解能	0.1 mm
読み取り距離	0 mm ... 400 mm <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> 詳細は読み取り領域図参照.

### 機械/電気

保護等級	IP41
------	------

### 性能

読み取り可能なコード構造	1Dコード
--------------	-------

### インタフェース

USB	✓
機能	キーボードウェッジ, USBシリアル
設定ソフトウェア	IDM Setup Tool

### 環境データ

使用周囲温度	-10 °C ... +50 °C
保管温度	-40 °C ... +70 °C


### 分類

ECl@ss 5.0	27280101
ECl@ss 5.1.4	27280101
ECl@ss 6.0	27280101
ECl@ss 6.2	27280101
ECl@ss 7.0	27280101
ECl@ss 8.0	27280101
ECl@ss 8.1	27280101
ECl@ss 9.0	27280101

ECL@ss 10.0	27280101
ECL@ss 11.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
UNSPSC 16.0901	43211701


## 読取領域図

### IDM120-3 Standard Range



## 推奨アクセサリ

その他の装置仕様・アクセサリ → [www.sick.com/IDM12x](http://www.sick.com/IDM12x)

	概要	タイプ	製品番号
その他の取付アクセサリ			
	スタンドマウント	スタンドマウント	6036724

## おすすめサービス

その他のサービス → [www.sick.com/IDM12x](http://www.sick.com/IDM12x)

	タイプ	製品番号
保証の延長		
<ul style="list-style-type: none"> <li>製品範囲: 識別ソリューション, 産業用画像処理, 距離センサ, 検出およびレンジングのソリューション</li> <li>サービス範囲: サービスはメーカーの法的保証範囲に従う (SICKの一般購入条件)</li> <li>継続時間: 納品日より5年間保証。</li> </ul>	納品日より合計 5年間の保証延長	1680671

## SICK会社概要

SICKは、産業用アプリケーション向けのインテリジェントなセンサおよびセンサソリューションをリードするメーカーの1社です。ユニークな製品および幅広いサービスにより、人々を事故から保護し、環境破壊を防ぐため、安全で効率的なプロセス制御のためにパーフェクトな基盤を作り上げています。

当社は様々な分野で幅広い経験を積み重ねており、プロセスやニーズを熟知しています。インテリジェントセンサにより、お客様が必要とするものを正確に提供することができます。ヨーロッパ、アジアおよび北米に拠点を置くアプリケーションセンタでは、お客様向けにシステムソリューションをテストし、最適化しています。これらを徹底して実行することにより、当社は信頼あるサプライヤーそして開発パートナーとして認められるようになりました。

当社では幅広いサービスをお客様に提供しています:SICK LifeTime Servicesは、機械のライフサイクルを通してお客様をサポートし、安全性と生産性を確保できるよう努めています。

それが私たちのインテリジェントです。

## 世界の拠点:

その他の拠点・お問い合わせ先 - [www.sick.com](http://www.sick.com)