

## Support de bureau pour 2 écrans

Product ID: ARMBARDUO



Ce support pour deux écrans permet de monter deux écrans de 24 po chacun sur une seule base convenant à presque tous les espaces de travail.

### Libérez de l'espace de travail

Ce modèle de support d'écran à deux traverses accueille deux écrans dans l'espace d'un seul, ce qui libère votre bureau pour d'autres équipements ou pour la réalisation de tâches comme le dessin ou la lecture de documents en format papier. Grâce à son panneau arrière plat à faible encombrement, vous placerez vos écrans contre la cloison exactement comme vous le souhaitez, ce qui n'est pas le cas des autres solutions d'installation pour écrans doubles.



S'il s'agit d'un tout nouveau bureau, vos employés auront plus de place à leur poste et vous pourrez aménager des bureaux à cloisons plus petits afin de rentabiliser votre espace commercial.

## **Stimulez votre productivité grâce à l'efficacité des écrans multiples**

En branchant deux écrans sur un seul ordinateur, vous gagnerez l'espace nécessaire pour simplifier le travail en mode multitâches et stimuler votre productivité. Vous verrez à quel point il est pratique de consulter des documents de référence sur un écran en travaillant sur un autre, sans perdre du temps à basculer sans cesse entre deux fenêtres.

## **Gagnez en confort**

Le support pour deux écrans est doté de mécanismes de réglage de la hauteur et d'inclinaison faciles à utiliser. Il ne vous reste plus qu'à placer les écrans dans la position la plus confortable sans interrompre vos tâches. En outre, sa conception pratique facilite même son installation.

Le modèle ARMBARDUO bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ajoutez deux écrans à votre poste de travail. Vous travaillerez plus vite, sans perdre du temps à basculer sans cesse entre deux fenêtres
- Faites un meilleur usage de votre espace de bureau en installant vos deux écrans sur une seule base
- Réduisez vos besoins en matière d'espace de postes de travail individuels afin d'installer plus de bureaux dans vos locaux

### Features

- Tirez le maximum de votre espace de bureau en installant deux écrans sur une seule base
- Stimulez votre productivité en travaillant simultanément sur deux écrans
- Gagnez en confort grâce à des réglages sans tracas
- Prend en charge des écrans jusqu'à 24 po et 8 kg

<b>Matériel</b>	Warranty	5 Years
	Bras articulé	Non
	Fixation sur le mur	Non
	Nombre d'écrans pris en charge	2
	Options de fixation	Support de bureau
	Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm
<b>Performance</b>	Capacité de poids	17.7 lb [8 kg]
	Hauteur maximale	15.9 in [405 mm]
	Inclinaison	+/-15
	Réglage de la hauteur	Oui
	Rotatif/pivotant	360° sur chaque écran
	Taille maximale de l'écran	24in
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	16.1 in [410 mm]
	Largeur du produit	7.1 in [180 mm]
	Longueur du produit	37.4 in [950 mm]
	Poids du produit	13.6 lb [6.2 kg]
	Type de boîtier	Acier et plastique
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	16.4 lb [7.4 kg]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Barre 1 - Plaque de base 3 - Vis M6x15 1 - Clip de gestion de câbles (barre) 1 - Capuchon pour barre 1 - Anneau de réglage de la hauteur 1 - Traverse 2 - Supports d'écran VESA 8 - Vis M4 x 12 8 - Vis M4 x 30 mm

- 8 - Entretoises en plastique
- 1 - Clé Allen (3 mm)
- 1 - Clé Allen (4 mm)
- 2 - Clips de gestion de câbles (traverse)
- 1 - Manuel d'instruction

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.