



屏蔽电源电缆 3m 4x 1,3mm², BCH2
带抱闸 军规插头

VW3M5D2FR30

⚠ 停止生产日期 2021年4月2日

⚠ 已退市

主要信息

产品系列	Lexium 28
产品类型	电源电缆
附件/独立安装部件类型	预组装 power 电缆组件
附件/独立安装部件类别	接线附件
适用范围	伺服电机 BCH2 在...上 1000 W (100 mm) (带有制动装置) 伺服电机 BCH2 在...上 2000 W (100 mm) (带有制动装置) 伺服电机 BCH2 在...上 300 W (130 mm) (带有制动装置) 伺服电机 BCH2 在...上 500 W (130 mm) (带有制动装置) 伺服电机 BCH2 在...上 600 W (130 mm) (带有制动装置) 伺服电机 BCH2 在...上 850 W (130 mm) (带有制动装置) 伺服电机 BCH2 在...上 900 W (130 mm) (带有制动装置) 伺服电机 BCH2 在...上 1000 W (130 mm) (带有制动装置) 伺服电机 BCH2 在...上 1500 W (130 mm) (带有制动装置) 伺服电机 BCH2 在...上 2000 W (130 mm) (带有制动装置)
附件/独立安装部件指向	在伺服电机和伺服驱动器之间
适用范围	Lexium 28
电缆长度	3 m

补充信息

电气连接	飞线 适用 伺服传动侧 连接器 - MIL small 适用 伺服电机侧
美国线规	6 AWG 16
净重	0.65 kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.5 cm
Package 1 Width	32 cm
Package 1 Length	36.5 cm
Package 1 Weight	713 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm

Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3.837 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

健康安全绩效

 Reach (不含 Svhc)

 无有毒重金属

 无汞

 Rohs 豁免信息 [是](#)

 无 Pvc

Reach法规 [REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令 [主动合规性 \(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 \)](#)
[欧盟ROHS声明](#)

中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)
[自主符合中国 ROHS \(中国 ROHS 管控范畴之外的产品 \)](#)