

HCS-T MICRO SEAL - 开槽连接块

2203577

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203577>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

密封套件不带电池仓，包括绳和O形圈



优势

- 适用于手持式设备
- 轻松集成LCD显示器和薄膜键盘
- 符合人体工学的直线型或手持式壳体设计
- 模块化设计，安装更便捷

商业数据

订货号	2203577
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACFABZ
产品关键代码	ACFABZ
GTIN	4055626474076
单件重量（含包装）	3.42 g
单件重量（不含包装）	3.42 g
原产地	DE

HCS-T MICRO SEAL - 开槽连接块



2203577

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203577>

技术数据

产品属性

产品类型	密封
外壳类型	手持式外壳
壳体系列	HCS
产品系列	HCS
型号	密封套件
带通风口	否

尺寸

长度	390 mm
----	--------

材料规格

表面特性	未处理
------	-----

环境和真实条件

灼热线测试

规格	IEC 60695-2-11:2014-02
温度	850 °C
暴露时间	30 s

热稳定性/滚珠测试

规格	IEC 60695-10-2:2014-02
温度	80 °C
测试持续时间	1 h
力	20

HCS-T MICRO SEAL - 开槽连接块



2203577

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203577>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HCS-T MICRO SEAL - 开槽连接块



2203577
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203577>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn