

PAB-KTL - 电缆标记条支架

1013261

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013261>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



优势

- 标记卡圈，用于标识和捆绑导线
- 可使用UC-WMT ...或US-WMT ...塑料标签或EMT ...插入式标记条进行标记

商业数据

订货号	1013261
包装单位	200 pc
最小订货量	200 pc
销售关键代码	BG231A
产品关键代码	BG231A
目录页面	页码249 (C-3-2019)
GTIN	4017918013677
单件重量（含包装）	0.61 g
单件重量（不含包装）	0.436 g
原产地	SE

技术数据

产品属性

产品类型	标记条支架
型号	外形

标识

打印方向	水平
------	----

尺寸

宽度	30 mm
长度	4 mm

外部尺寸

外径	6 mm ... 136 mm
----	-----------------

Text field

文本框宽度	30 mm
文本框高度	4 mm

材料规格

颜色	透明
标识材料	PVC
材质	不含硅酮

电缆/电线

电缆外径	> 10.00 mm
------	------------

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
规格	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
结果	已通过测试
周期	96 h
测试温度	80 °C

环境条件

环境温度（运行）	-50 °C ... 80 °C
建议环境温度（存储/运输）	23 °C
建议湿度（存储/运输）	50 % (建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处)
储存寿命	2 年

安装

安装类型	使用电缆扎带组装
------	----------

PAB-KTL - 电缆标记条支架



1013261
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013261>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PAB-KTL - 电缆标记条支架

1013261

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013261>



产品环境合规性

EU RoHS		
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免	
EU REACH SVHC		
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%	

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn