

Anciennement connu comme : AlphaTec™ 1500 PLUS FR- Model 111

Combinaison de protection respirante ignifugée, protégeant contre les particules et les pulvérisations de liquides à faible risque.

- **Protection spécialisée :** Destinée à être portée par-dessus les vêtements de protection contre la chaleur*, la combinaison chimique AlphaTec® 1500 PLUS FR Stitched - Model 111 comporte une barrière en matériau non tissé SMMS, protégeant contre les particules, les pulvérisations et les éclaboussures de liquides ininflammables**.
- **Respirabilité accrue :** Son tissu non tissé SMMS est également perméable à l'air et à la vapeur d'eau, ce qui réduit le risque de stress thermique et améliore le confort du porteur.
- **Capacités antistatiques garanties :** Ce vêtement extérieur de protection à capuche est également conforme aux normes antistatiques EN 1149-5.
- **Ajustement et caractéristiques améliorés :** Sa coupe optimisée assure un confort durable et comprend un rabat frontal bidirectionnel avec fermeture éclair anti-tempête DST, ainsi que des passe-doigts et une capuche, une taille, des poignets et des chevilles élastiques.

*à porter par-dessus les vêtements de protection thermique et jamais à même la peau

**Cette combinaison de protection chimique assure une protection CE de catégorie III, type 5.



Secteurs industriels

- Énergie
- Industrie chimique

Applications

- Manipulation de produits chimiques
- Environnements contaminés
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Concentration, mélange et palettisation

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Tissu SMMS ignifugé*** : Résistance aux particules et aux éclaboussures à faible risque
- **Perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau** : réduction du risque de stress thermique
- **Conformité à la norme EN 1149-5** : capacités antistatiques garanties

*à porter sur des vêtements de protection contre la chaleur et les flammes (EN ISO 14116 Index 2 ou supérieur) - limite la propagation des flammes en cas d'incendie instantané (EN ISO 14116 Index 1)

Diagramme des joints



Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Couleur	Bleu marine, coutures rouges
Pays d'origine	Chine
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Tissu SMS avec traitements ignifuge et antistatique
Référence du produit	1500 PLUS FR - Modèle 111
Vue d'ensemble des normes	CATÉGORIE III CE (Type 5, Type 6, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5)
Type de couture	Piquées
Durée limite de stockage	5 years
Référence	W17S111

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Combinaison, capuche trois pans, fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable, passe-pouces. Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués. Traitement antistatique

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

