

ASSORTIMENTO COMBIDRIVE IN ASTUCCIO NYLON (10 PZ)

333 K/SB9E



- Impugnatura COMBIDRIVE a 3 funzioni: giravite a cricchetto, chiave a T e giravite corto
- Fornito con una selezione di 9 lame assortite
- Astuccio da cintura in nylon

Dettagli famiglia

Codice

U03330148

Composizione

Articolo	Pezzi	Misure
 333 E - Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con esagono incassato	4	2,5-3-4-5
 333 I - Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con intaglio	2	(0,6x3,5-0,8x4)- (1x5,5-1,2x6,5)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	333 PH - Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con impronta a croce PHILLIPS®	2	(0-1)-(2-3)
	333 K - Impugnatura COMBIDRIVE a 3 funzioni	1	-
	333 K/BV - Astuccio in nylon vuoto	1	-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.