

Fiche technique du produit

Spécifications



Climasys - Grille Smart sortie - découpe 92x92mm

NSYCAG92DG

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Climasys
Produit	Climasys CA
Compatibilité de gamme	Climasys Climasys CV
Type de produit ou équipement	Grille de sortie
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion thermique
Type de face avant	Fumé
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Système de Ventilation Climasys
Mode de fixation	Par vis Pincé
Composition de l'appareil	1 couvercle avant : arrière de la grille de sortie 1 support moteur : intégré dans le filtre 1 filtre standard synthétique G2 M1 1 capteur d'encrassement
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Face avant :thermoplastique injecté (PC) Support moteur :thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Face avant : noir fumé (RAL 9005) Support moteur : noir (RAL 9005)
Dimensions de la découpe	92 x 92 mm
hauteur	Externe: 137 mm
Largeur	Externe: 117 mm
Profondeur	Externe : 13 mm
Degré de protection IP	IP54

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	12,500 cm
Longueur de l'emballage 1	14,500 cm
Poids de l'emballage 1	148,000 g
Type d'emballage 2	CAR

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	20,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,312 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f
Use Again	
Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No