

光ファイバークリーナー／MPO MTP光コネクタークleaningペン／光ファイバークーブル 光ポート対応

製品ID: FOCPENMPO



光ファイバークリーニングペン。MPO/MTP光ファイバークコネクターク向けに設計された実用的なモデルで、光ファイバーク端面的なクリーニングを通して信号品質を安定させることができます。重要なネットワーク環境でも、安定した接続を維持するための迅速かつ効果的なクリーニングが行えます。

この光ファイバークリーニングペン(Fiber Optic Cleaning Pen)は、MPO/MTPコネクタークの端面に付着したほこりや微細な粒子を効果的に除去し、接続の乱れや信号品質の低下につながる汚れを防ぎます。光ファイバークはわずかな汚れにも敏感で、微細な粒子でも光信号の安定性を損ねることがあります。特に高帯域の通信や高密度光配線では、端面を清潔に保つことが重要です。

直感的なワンクリック機構により、光コネクターク端面的なクリーニングを手早く行えます。押すたびにクリーニングベルトが前に送り出され、端面的な汚れを拭き取るため、毎回新しいクリーニング面で作業できます。

この光ファイバークリーニングペンは、光ネットワークの保守作業、サーバーラック、データセンターなど、さまざまな現場で使用できます。コンパクトで軽量な設計のため、パッチパネルやトランシーバークを扱う高密度なファイバーク設備でも扱いやすく、エンジニアの作業負担を軽減します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・光ファイバークMPO/MTPコネクタークのほこりや微粒子を除去し、安定した信号伝送を維持
- ・重要なネットワーク環境で安定した信号品質を維持するため、光コネクタークをすばやく効率的にクリーニング

製品の特長

.

＜b＞効果的な光ファイバークリーニング＜/b＞: MPO/MTPコネクタ端面のほこりや微粒子を除去し、信号品質の低下を抑える光ファイバークリーニングペン。MPO/MTP多心コネクタおよび各種インターフェースに対応

＜b＞直感的なワンクリック操作＜/b＞: シンプルなワンクリック機構により、光ポートやコネクタ端面を素早くクリーニングできる光ファイバークリーニングツール。押すたびにクリーニングベルトが前に送り出され、端面の汚れを拭き取りながら磨き上げる構造

＜b＞狭いポートにも届く＜/b＞: 細く長い先端形状により、アクセスしにくい光ポートも確実にクリーニングできる光コネクタクリーナー。使用後は保護キャップを装着することで、クリーニングベルトをほこりやダメージから守る安全な収納が可能

＜b＞現場で使いやすい設計＜/b＞: 軽量で耐久性に優れ、600回までのクリーニングに対応する端面クリーナー。データセンターや拠点設備、社内ネットワークで光ファイバを扱うエンジニアや施工作業員に必須のツール

＜b＞ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド＜/b＞: 独自のイノベーションラボで確認され、エンタープライズ環境に求められる信頼性と耐久性を提供。銅線および光ファイバーのネットワークで、迅速な診断や定期的なメンテナンスに対応する設計。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

性能

保証に関する方針	1 Year
MTBF	600回以上

環境条件

動作温度	-10° C - 50° C (14° F to 122° F)
保存温度	-40° C - 60° C (-40° F to 140° F)
湿度	該当なし

物理的特徴

色	ブルー
エンクロージャタイプ	プラスチック
製品縦	209 mm [8.2 in]
製品横	51 mm [2.0 in]
製品高さ	15 mm [0.6 in]
製品重量	52 g [1.8 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	5.5 cm [2.2 in]
パッケージ横	21.5 cm [8.5 in]
パッケージ高さ	2.5 cm [1.0 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	100.0 g [3.5 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - 光ファイバークリーニングペン

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。