

1,80 m Mini DisplayPort naar DVI Verloopkabel - M/M

Product ID: MDP2DVIMM6



De MDP2DVIMM6 1,80m Mini DisplayPort naar DVI Verloopkabel legt een kosteneffectieve verbinding van Mini DisplayPort naar DVI, waardoor u een DVI-monitor kunt aansluiten op een pc of Mac® met Mini DisplayPort-uitgang, terwijl u de kosten bespaart van het alleen wegens compatibiliteit moeten upgraden van de monitor. Deze complete, makkelijk te gebruiken Mini DisplayPort/DVI-verloopkabel heeft geen extra adapters nodig en er is geen installatie van software of drivers vereist. Compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer rechtstreeks aangesloten op een desbetreffende I/O-poort voor DisplayPort via Thunderbolt™. MDP2DVIMM6 is een passieve adapter die een DP++ poort nodig heeft (DisplayPort++), wat betekent dat er via de poort ook DVI en HDMI-signalen kunnen worden doorgegeven. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Blijf uw bestaande DVI-beeldscherm gebruiken met onze Mini DisplayPort-naar-DVI-verloopkabels
- Gebruik een DVI-monitor op MacBooks en iMac's met een Mini DisplayPort video-uitgang

Features

- Compleet kabelsysteem
- Ondersteuning voor resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
- Geen software of drivers nodig
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Passief
	Adapterstijl	Kabeladapters
	Audio	Nee
	AV-ingang	DisplayPort
	AV-uitgang	DVI
Prestaties	Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
	Maximale kabellengte	6 ft [1.8 m]
Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	DP++ (DisplayPort++) poort vereist op videokaart of videobron voor doorgave van DVI- en HDMI-signalen
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Gewicht product	3.2 oz [90 g]
	Kabellengte	6 ft [1.8 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	6 ft [1.8 m]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [90 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 1,80 m Mini DisplayPort naar DVI Verloopkabel - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.