StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Data Sheet

1 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Product ID: MDP2DPMM1M

De MDP2DPMM1M 1 meter lange Mini DisplayPort™-naar-DisplayPort-adapterkabel heeft een mannelijke Mini DP-connector aan het ene uiteinde en een mannelijke DP-connector aan het andere, waardoor u elke Mini DisplayPort-laptop (inclusief de Mac®-productfamilie) kunt aansluiten op een HDTV, beeldscherm of projector met een standaard DisplayPort-verbinding.

De mDP-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (3840 x 2160) bij 60 Hz met een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream (MST) voor daisy chaining van meerdere schermen en biedt optionele audio-ondersteuning.

De MDP2DPMM1M wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid en zorgt dat digitaal beschermde content goed wordt weergegeven, met zowel HDCP als DPCP.

NB: Nieuwere laptop- en desktopcomputers (bijv. Apple®) worden alleen geleverd met Thunderbolt™-poorten. Onze Mini DP-naar-DP-kabels kunnen worden aangesloten op de Thunderbolt-poorten, waardoor u uw DP-schermen kunt aansluiten.

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS & REACH
DOWNLOAD DECLARATION

Applications

- Sluit een DisplayPort-scherm of projector aan op apparaten met een Mini DisplayPort-verbindingspoort

Features

- Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
- Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps
- Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
- Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1
- Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
- Vergulde connectoren

	Warranty	Lifetime
Hardware	Aantal geleiders	19
	Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
	Connectormateriaal	Nikkel
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties	Maximale digitale resoluties	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen	Draaddikte	32 AWG
	Gewicht product	43.4 g [1.5 oz]
	Kabellengte	1 m [3.3 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	1 m [3.3 ft]
	Stijl connector	Vergrendelbaar
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	43.8 g [1.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 1m Mini DisplayPort naar DisplayPort 1.2 Verloopkabel M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.