

Eco Rhodium

GANT TRÈS RÉSISTANT AUX COUPURES ENDUIT DE PU ET COMPOSÉ DE POLYESTER RECYCLÉ

Le gant Rhodium est un gant souple et durable, résistant aux coupures avec un tricot eco reponsable (25 % rPET) et une enduction paume tactile en PU. Renfort pouce index

Caractéristiques

- ▲ Haute résistance aux coupures : niveau E (EN 388:2016) / ANSI A5
- ▲ Sans fibre de verre ni d'acier pour éviter tout risque d'irritation
- ▲ Renfort pouce index pour une durabilité accrue
- ▲ Adapté à l'utilisation d'écrans tactiles
- ▲ Doublure sans couture pour éviter les irritations
- ▲ Certifié RCS (Recycled Claim Standard)
- ▲ 1 paire = 1 bouteille PET de 500 ml recyclée
- ▲ 18 g de CO₂ émis en moins qu'avec du polyester vierge



Certifications



Secteurs et applications appropriés

Secteurs d'activité

- ▲ Automobile
- ▲ Bâtiment
- ▲ Secteur manufacturier
- ▲ Gestion des installations

- ▲ Services publics
- ▲ Voirie et infrastructures
- ▲ Acier et métaux

Applications

- ▲ Machines et opérations industrielles
- ▲ Assemblage de composants et de produits
- ▲ Réparations et entretien des véhicules
- ▲ Travaux de construction métallique
- ▲ Manipulation de matériaux tranchants ou abrasifs

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747

Eco Rhodium

GANT TRÈS RÉSISTANT AUX COUPURES ENDUIT DE PU ET COMPOSÉ DE POLYESTER RECYCLÉ

Informations sur le produit

Matériaux	Doublure:	Polyéthylène haute performance, Polyester recyclé, jauge15
	Revêtement:	Polyuréthane
Couleur	Gris / Noir	
Longueur	230mm	
Style de manchette	Poignet élastique en tricot	

Informations de commande

XS	SKG00049BB	Nombre d'articles par paquet 10 x Paires
S	SKG00049BD	
M	SKG00049BF	
L	SKG00049BH	
XL	SKG00049BJ	
XXL	SKG00049BL	

Informations supplémentaires

Légende des certifications



ou cliquez [ici](#)

Déclaration de conformité



ou cliquez [ici](#)

Voir le produit en ligne



ou cliquez [ici](#)

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747