


Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - boîte industrielle - transparente - 341x291x128mm - PC

NSYTBP342912T

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Nom du produit	PanelSeT TBP
Application de l'appareil	Universel
Catégorie	Boîte industrielle
Hauteur	341 mm
Largeur	291 mm
Profondeur	128 mm
Hauteur intérieure	325 mm
Largeur intérieure	275 mm
Profondeur intérieure	120 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 capot 4 vis de capot
Type de corps	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle bas transparent
Fixation de l'enveloppe	Vis en plastique
Type de verrou	Vis imperdable plat étanchéité
Pièces amovibles	Capot par vis prisonnière

Complémentaires

Matière	Polycarbonate
Couleur	Gris (RAL 7035) Transparent
Normes	UL 508 A CEI 62208
Certifications du produit	TÜV UL
Classe d'isolation électrique	Classe II
Emplacement de montage	Extérieur (avec auvent ou abri et vanne anti-condensation)
Poids Net	1,6 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66 conforming to NEMA 4,4X
------------------------	------------------------------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à CEI 62262
Tenue au feu	960 °C
Température ambiante pour le stockage	-15...60 °C
Température de fonctionnement	-25...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	14,000 cm
Largeur de l'emballage 1	30,000 cm
Longueur de l'emballage 1	36,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,620 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	40,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,620 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	48
Hauteur de l'emballage 3	135,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	104,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	15
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

