

## USB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C - 4x USB-A USBバスパワー対応 ホワイト

Product ID: HB30C4ABW



USB-C™ポートをUSB-Aポート4口に変換するポータブルUSB 3.0ハブ。単一のUSB Type-C™またはThunderbolt™ 3ポートに4口のUSB Type-Aポートを増設し、ノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張します。USBバスパワーを使用するため外付けACアダプタが要らず、作業スペースをすっきり保つと同時に携帯用としても便利です。

### 外出時に携帯

コンパクトなポータブルUSB 3.0ハブは、外出時の携帯に便利です。ノートパソコンバッグに軽く収まり、ワークステーションに接続してもデスクスペースを取りません。

また、バスパワー対応のハブはコンピュータのUSB-Cポートから直接電源を取ります。このため、外出時に外付け電源アダプタが要らず、持ち歩くケーブルの数が少なくなるので、携帯に非常に適した製品となっています。

## 既存の周辺機器と端末の使用を継続

現在使用しているUSB-A周辺機器を長く使用したい場合、このハブが理想的なソリューションとなります。パソコンのUSB-Cポート1口をUSB-Aポート4口に変換し、フラッシュドライブ、外付けハードドライブ、プリンタなど既存のUSB 3.0デバイスを使い続けることができます。新しくUSB-C対応の周辺機器を買い直す手間とコストが不要になります。

## USB 3.0ポート4口を即時増設

マルチプラットフォーム互換の本USBハブは、Windows®、Mac、Linux®、Chrome OS™など、OS各種に対応しており、幅広いタイプのノートパソコンで使用可能です。ノートパソコンに接続すると自動的にインストールされ、すぐに稼働状態になります。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- MacBook、Ultrabook™、Chromebook Pixel™など、ポート数が限られたノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポートを増設し接続オプションを拡張
- ハブを携帯し、外出先で各種USB周辺機器をノートパソコンに接続
- 家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD（私物デバイス持ち込み）、CYOD（会社が用意する複数の端末から選択）などに最適

## Features

- USB-CポートにUSB-Aポート4口を増設する費用対効果に優れたソリューション
- 携帯性に優れた小型軽量のコンパクト設計
- 一般的なデバイス使用にUSBバスパワーで対応。大部分の用途では外付け電源が不要
- 汎用性の高いマルチプラットフォーム互換ハブ。各種OS（Windows、Mac、Chrome OS、Linux）に対応しており、簡単にインストールが完了
- プラグアンドプレイ、ホットスワップ（ホットプラグ）に対応
- Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ
- 下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能
- 5Gbpsスループット対応のSuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) ポート4口を増設するドングルススタイルハブ

|            |                  |                                                                     |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ハードウェア     | Warranty         | 2 Years                                                             |
|            | USB-C デバイスポート    | なし                                                                  |
|            | USB-C ホスト接続      | あり                                                                  |
|            | インターフェース         | USB 3.0                                                             |
|            | チップセットID         | VIA/VLI - VL812                                                     |
|            | バス型              | USB 3.0                                                             |
|            | ポート              | 4                                                                   |
|            | 業界標準             | USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり                                        |
|            | 高速充電ポート          | なし                                                                  |
| 性能         | タイプおよび定格         | USB 3.0 - 5 Gbit/s                                                  |
|            | 最大データ転送速度        | 5 Gbps                                                              |
| コネクタ       | コネクタタイプ          | 1 - USB Type-C (24ピン) USB 3.0 オス<br>4 - USB Type-A (9ピン) USB 3.0 メス |
|            |                  |                                                                     |
| ソフトウェア     | OS互換性            | OS Independent; No additional drivers or software required          |
| 特記 / 必要条件  | 注意               | USB 3.0は、USB 3.1 第一世代 (Gen 1) とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。 |
|            | システムおよびケーブル要件    | USB Type-C (USB 3.0/ 5 Gbps) ポートが利用可能なこと                            |
| 電源         | 電源               | USB電源                                                               |
| 環境条件       | 保存温度             | -10°C to 70°C (14°F to 158°F)                                       |
|            | 動作温度             | 0°C to 45°C (32°F to 113°F)                                         |
|            | 湿度               | 10~85% RH (結露なし)                                                    |
| 物理的特徴      | エンクロージャタイプ       | プラスチック                                                              |
|            | ケーブル長さ           | 5.9 in [150 mm]                                                     |
|            | サイズ              | コンパクト                                                               |
|            | 色                | ホワイト                                                                |
|            | 製品幅              | 1.6 in [41 mm]                                                      |
|            | 製品重量             | 1.3 oz [37 g]                                                       |
|            | 製品長さ             | 3.1 in [80 mm]                                                      |
|            | 製品高さ             | 0.6 in [15 mm]                                                      |
| パッケージ情報    | 工場出荷時 (パッケージ) 重量 | 3.8 oz [108 g]                                                      |
| 箱に含まれているもの | パッケージ内容          | 1 - 4ポートUSB 3.0ハブ                                                   |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.