

High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 2m (Stecker/Stecker) - Ultra HD 4k HDMI Videokabel

Product ID: HDMM2MHS



Das 2 Meter lange HDMM2MHS High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet unterstützt die hochmoderne High-Definition Multimedia-Schnittstelle einschließlich Ethernet-Datenverbindung mit kompatiblen HDMI-fähigen Produkten und ist komplett abwärts kompatibel mit älteren HDMI-fähigen Geräten.

Das Kabel besitzt vergoldete HDMI-Steckkontakte, die eine qualitativ hochwertige digitale Verbindung sicherstellen, mit der hochauflösende Video- und Mehrkanalaudiosignale zwischen Geräten wie Blu-Ray Disc™/Spielern, HDTV, DVD-Spielern, DVRs, Stereoempfängern usw. übertragen werden können.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Alle StarTech.com High-Speed-HDMI-Kabel werden fachmännisch konstruiert und aus erstklassigen Werkstoffen gefertigt, um eine verlässliche, hochauflösende Leistung zu erbringen. Die Garantiezeit gilt für die gesamte Lebensdauer.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ein einzelnes, schnell anzuschließendes HDMI®-Kabel ersetzt mehrere Audio- und Videokabel und reduziert Unordnung und Kabelsalat
- Zum Anschluss von hochauflösenden A/V-Geräten, wie Blu-Ray Disc™-Spielern, HDTV, DVR etc.
- Zum Anschluss von HDMI-fähigen Geräten, wie DVD-Spielern, Spielkonsolen etc.
- Ermöglicht den Anschluss von mehreren Geräten an eine Internet-Verbindung (Gerät muss High Speed HDMI® mit Ethernet unterstützen)

Features

- Vergoldete HDMI®-Steckverbinder
- Hochwertige Bauweise
- 3-D- und Ethernet-fähig (bei unterstützten Geräten)
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k

Hardware	Warranty	Lifetime
	Anzahl von Leitern	19
	Steckverbinderplatten	Gold
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung	Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften	Außendurchmesser des Kabels	7.3 mm [0.3 in]
	Drahtstärke	28 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	2 m [6.6 ft]
	Produktgewicht	110.2 g [3.9 oz]
	Produktlänge	2 m [6.6 ft]
	Steckverbinderart	Gerade
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	119.7 g [4.2 oz]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 2 m High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet

Product appearance and specifications are subject to change without notice.