

Contact à sertir - SF-7NS2000 - 1605631

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Contact à sertir, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,75 mm² ... 1,5 mm²

L'illustration peut changer en fonction de la plage de raccordement

Avantages

- ✓ Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- ✓ Résistance à la traction élevée du raccordement
- ✓ Faibles résistances de contact
- ✓ Surveillance de la production facilitée

Données commerciales

Unité de conditionnement	50 pc
Quantité minimum de commande	50 pc
GTIN	 4 046356 182249
GTIN	4046356182249
Poids par pièce (hors emballage)	0,001 KGM
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Généralités

Type de contact	tournés
Diamètre de contact	2 mm
Type de contact	Connecteur femelle
Type de raccordement	raccordement serti
De cycles d'enchâssage mécaniques	100
Section de cordon min.	0,75 mm ²

Contact à sertir - SF-7NS2000 - 1605631

Caractéristiques techniques

Généralités


Section de cordon max.	1,5 mm ²
Matériau des contacts	CuZn
Surface des contacts	nickelé (Ni), plaqué or (Au)

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.

Schémas

Dessin coté



Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440204
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015

Contact à sertir - SF-7NS2000 - 1605631

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121522

Homologations

Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

EAC		B.01742
-----	---	---------

Accessoires

Accessoires

Outil à sertir

Pince à sertir avec afficheur numérique - SF-Z0025 - 1607452



Pince à sertir pour contacts à sertir tournés Ø 1 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, section de cordon 0,08 mm² ... 6 mm²

Outil de sertissage pneumatique - SF-Z0043 - 1614571



Outil de sertissage pneumatique