

# TSD 08 SAC - Drehmoment-Schraubendreher



1212597

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212597>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 0,8 Nm, mit 4 mm Sechskant zur Aufnahme von SAC-Bits, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz

## Ihre Vorteile

- Bei den Drehmomentschraubern TSD-M... stellen Sie das Drehmoment individuell ein
- Drehmomentschraubendreher TSD ... SAC mit unterschiedlich voreingestellten Drehmomenten von 0,2 Nm ... 2,5 Nm
- Der TSD-M... Adapter nimmt die verschiedenen Steckaufsätze auf
- Unterschiedlichste Steckaufsätze SAC... für vielfältigste Anwendungen

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212597
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH314A
GTIN	4046356590716
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	91,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	91,2 g
Zolltarifnummer	82054000
Ursprungsland	CZ

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Produkttyp

Drehmomentwerkzeug

Bauform

Sechskant SW4

### Anschlussdaten

Drehmomentbereich

0,8 Nm ... 0,8 Nm

Abtrieb

Außensechskant

### Maße

Breite

37 mm

Klingenbreite

0 mm

Klingenhöhe

100 mm

Länge

205 mm

Klingendicke

0 mm

### Materialangaben

Farbe

schwarz

Material

legierter Werkzeugstahl

# TSD 08 SAC - Drehmoment-Schraubendreher



1212597

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212597>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212597>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

1212597

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212597>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21040417
ECLASS-15.0	21040417

### ETIM

ETIM 9.0	EC002132
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

# TSD 08 SAC - Drehmoment-Schraubendreher



1212597

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212597>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)