

RF-Z0003 - 方形安装法兰

1607905

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607905>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



方形安装法兰，轴向密封，法兰的尺寸: 35 mm x 35 mm，系列: RF，根据RoHS II指令（不含豁免条款6c，即铅含量<0.1%），本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化；如需提前获得无铅替代品，可应要求提供

商业数据

订货号	1607905
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABRGDA
产品关键代码	ABRGDA
目录页面	页码179 (C-2-2019)
GTIN	4046356272575
单件重量（含包装）	30.6 g
单件重量（不含包装）	28.402 g
原产地	DE

RF-Z0003 - 方形安装法兰

1607905

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607905>



技术数据

产品属性

产品类型	安装材料
系列	RF

尺寸

壳体	
法兰的尺寸	35 mm x 35 mm

材料规格

密封材料	FPM
------	-----

安装

安装类型	螺钉安装 4x M3
组装说明	4x M3


RF-Z0003 - 方形安装法兰



1607905

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607905>

图纸



组装图


RF-Z0003 - 方形安装法兰



1607905

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607905>

尺寸图



尺寸图

RF-Z0003 - 方形安装法兰

1607905

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607905>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RF-Z0003 - 方形安装法兰

1607905

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607905>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	57d8ce9e-db52-411b-b2e5-5d6dd7b0d2da

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn