





Compatibles HD-TNT, TV HD et applications de Grade 1

Réseau multimédia Mixte prêt à poser, coffrets et équipements avec affectation manuelle du média jusqu'à 24 prises RJ 45 et 6 prises TV



Principes d'installation et caractéristiques techniques (p. 578 à 581)

Leux multimédia mixte : deux types de prises différents pour l'informatique et la télévision et de bénéficier du téléphone et du réseau informatique sur les prises RJ 45 et de la télévision sur les prises TV/R/SAT l'affectation du média (téléphone ou informatique) à chaque prise RJ 45 (p. 577)

Prêt à poser Réseau mixte

Permet de créer 1 réseau informatique très haut débit et de distribuer partout dans la maison la télévision, le téléphone et Internet Solution complète pré-câblée pour 12 prises RJ 45 et 4 prises coaxiales pour la TV

Composition :
 - 1 coffret 13 modules livré avec porte
 - 1 DTI RJ 45
 - 1 répartiteur téléphonique
 - 1 switch mobile 5 ports
 - 3 blocs de 4 connecteurs cat. 5 FTP
 - 1 filtre ADSL
 - 8 cordons
 - 1 répartiteur TV 4 sorties (0-2400 MHz)
 - 1 cordon téléphonique RJ 45/RJ 11
 - 2 prises Programme Mosaïc 2P+T

Coffrets multimédia à équiper

329 10
 Livrés sans porte
 13 modules, s'installe sur goulotte GTL et dans les bacs d'encastrement
 Comprend 1 tablette (180 x 125 x 35 mm) pour produits actifs, un rail DIN et 2 supports pour prise 2P+T

329 11
 13 modules, s'installe sur goulotte GTL et dans les bacs d'encastrement
 Comprend 1 tablette (180 x 125 x 35 mm) pour produits actifs, un rail DIN et 2 supports pour prise 2P+T

Jusqu'à 16 prises RJ 45 + 4 prises TV
 18 modules
 Comprend 1 tablette pour fixation des produits sur rail DIN, 4 adaptateurs pour fixation des produits sur rail DIN.

Jusqu'à 24 prises RJ 45 + 6 prises TV

Blanches RAL 9010
 Pour coffrets réf. 012 12 et 329 10
 Pour coffrets réf. 012 13 et 329 11
 Pour coffrets réf. 018 03 et 329 12

Portes IP 40 - IK 07
 Pour coffrets réf. 012 12 et 329 10
 Pour coffrets réf. 012 13 et 329 11
 Pour coffrets réf. 018 03 et 329 12

Transparentes
 Pour coffrets réf. 012 12 et 329 10
 Pour coffrets réf. 012 13 et 329 11
 Pour coffrets réf. 018 03 et 329 12

Câble cat. 5e FTP, cordons pour prises, prises et point d'accès Wi-Fi (p. 576, 577)

Équipement pour coffrets multimédia à équiper

512 21 DTI format RJ 45. 1 entrée - 6 sorties connexion sans outils
327 34 Bloc répartiteur téléphone 8 sorties RJ 45, pour distribuer le téléphone sur 8 postes ou sur 4 postes par ligne (si 2 lignes téléphoniques)
 Filtre ADSL. Permet l'accès au téléphone et à l'Internet ADSL simultanément sans l'emploi de filtres sur les prises murales

739 82 Répartiteur TV - 4 sorties "F" - atténuation : 9 dB - 0 - 2400 MHz
739 83 Répartiteur TV - 6 sorties "F" - atténuation : 12 dB - 0 - 2400 MHz

Équipement pour la mise en réseau informatique
327 13 Bloc switch 4 ports 10/100 Mbps RJ 45
332 91 Switch 8 ports RJ 45 STP à poser sur tablette ou rail DIN
332 93 Switch 5 ports RJ 45 STP à poser sur tablette ou rail DIN
 Alimentation avec transformateur fourni
 Dim. : 171 x 98 x 29

Équipement pour départ prises murales
327 31 Bloc de 4 connecteurs RJ 45 - FTP, cat. 5e
 Cordon de distribution 0,3 m
 Cordon de distribution 0,6 m

Panneau de brassage
 Regoit jusqu'à 3 blocs de 4 connecteurs

Tablette support
 Pour produits actifs

Blocs d'alimentation 2P+T
 Pour alimentation des produits actifs en 230 V~
 Bloc à équiper de prises 2P+T Mosaïc
 Capacité : 8 modules Mosaïc
 Bloc d'alimentation 3 x 2P+T Mosaïc

Tablette murale pour support box opérateur
 Permet de faciliter la liaison entre la box opérateur et le coffret de communication
 Comprend une tablette équipée de 2 prises 2P+T
 2 prises RJ 45-F

Prise cat. 6

Pour réaliser une prise simple, associer un mécanisme ci-dessous et un enjoliveur réf. 682 51 (blanc) ou réf. 685 51 (titane)
 Pour réaliser une prise double, associer 2 mécanismes réf. 673 45 et un enjoliveur réf. 682 52 (blanc) ou réf. 685 52 (titane)
 Prise FTP

NOUVEAU
 673 45