


Product data sheet

Characteristics

NSYTLG2FL

Piastra passacavi per membrane 495x220 - Spacial S3D



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Piastra passacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Applicazione	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRNG
Installazione	Fondo del contenitore
Tipo Di Pressacavi	Con foro FL
Composizione Dispositivo	Elementi di fissaggio 1 piastra 1 guarnizione separata
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Piastra: acciaio Sigillo: polietilene espanso (PE)

Caratteristiche tecniche

Colore	Piastra: Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Altezza	495 Mm Reale: 5 mm
Larghezza	495 Mm Reale: 500 mm
Profondità	220 Mm
Peso Netto	1,52 Kg
Spessore	1,5 Mm
Numero Di Fori	2 fori
Accessorio / Parte Separata	Per membrane FL21
Dimensioni Foro	194 x 62,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,500 Cm
Confezione 1: larghezza	24,000 Cm
Confezione 1: profondità	50,000 Cm

Confezione 1: peso	1,038 Kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	20,000 Cm
Confezione 2: larghezza	40,000 Cm
Confezione 2: profondità	60,000 Cm
Confezione 2: peso	5,800 Kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	90,000 Cm
Confezione 3: larghezza	80,000 Cm
Confezione 3: profondità	120,000 Cm
Confezione 3: peso	129,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni sull'esenzione RoHS	 Sì
Informazioni ambientali disponibili	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No