

USB-C naar DVI adapter kabel - 2 m - 1920x1200 - zwart

Product ID: CDP2DVIMM2MB



Deze USB-C™ naar DVI-adapterkabel is een handige oplossing voor het direct aansluiten van uw DisplayPort over USB Type-C™ apparaat op uw DVI-scherm of -projector. De adapter ondersteunt een aansluitafstand tot 2 m en werkt met USB-C apparaten die DP Alt Mode ondersteunen, zoals de MacBook, ChromeBook Pixel™ en Dell™ XPS™ modellen 15 en 13. Deze kabeladapter is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Nette installatie

Deze 2 m lange adapterkabel biedt een directe aansluiting die extra adapters en kabels elimineert, voor een nette, professionele installatie.

Voor kortere en langere verbindingen biedt StarTech.com ook een 1 m USB-C naar DVI-kabel (CDP2DVIMM1MB) en 3 m USB-C naar DVI-kabel (CDP2DVI3MBNL), waardoor u de voor uw installatiebehoeften noodzakelijke kabellengte kunt kiezen.

Kristalheldere beeldkwaliteit

De adapter benut de videomogelijkheden die in uw USB Type-C connector zijn geïntegreerd voor videoresoluties tot 1920x1200, waardoor volledige high-definition ondersteuning wordt geboden voor uw DVI-schermen met hoge resolutie, geweldig voor multitasking op DVI-schermen met hoge resolutie. De adapter is neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een geweldige accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere HD-werkomgevingen.

De CDP2DVIMM2MB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Uw USB-C apparaat moet video ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit een USB Type-C computer aan op een DVI-projector of -scherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte
- Installeer in uw werkstation thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is met uw DVI-beeldscherm

Features

- Verminder kabelwarboel met een 2 m alles-in-een-oplossing met een gecombineerde kabel en adapter
- Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
- Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200

Hardware	Warranty	2 Years
	AV-ingang	USB Type-C
	AV-uitgang	DVI-D
	Chipsetcode	Parade - PS171
	Poorten	1
Prestaties	Maximale digitale resoluties	1920x1200
	Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200
	Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
	Connector B	1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
	Systeem- en kabelvereisten	Sommige dual-link DVI-schermen geproduceerd vóór 2014 ondersteunen wellicht een beperkt aantal resoluties bij gebruik van deze adapter Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter. Deze adapter is niet compatibel met de Apple Cinema Display.
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	5~90% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Accentkleur	Zwart
	Gewicht product	5.2 oz [147 g]
	Kabellengte	6.6 ft [2 m]
	Kleur	Zwart
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	5.4 oz [152 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-C-naar-DVI-adapterkabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.