

MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR - Dummy



2904970

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904970>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Platzhaltermodul ohne Funktion zum Auflegen nicht benutzter eigensicherer Signalkabel, mit steckbaren Schraubanschlussklemmen.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2904970
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Produktschlüssel	DK121Z
GTIN	4046356906166
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	103 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	98,3 g
Zolltarifnummer	90230080
Ursprungsland	DE

MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR - Dummy

2904970

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904970>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Muster ohne Funktion
------------	----------------------

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	7 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 14
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse)	V0 (Gehäuse)
Material Gehäuse	PA 6.6

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR - Dummy

2904970

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904970>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR - Dummy

2904970

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904970>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de