


Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy LGYE - Liaison transfert horizontal MTZ2 - 4P 3200A - L=580mm

LVS04498

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Connexion
Nom du produit	PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe MasterPacT MasterPacT NW
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	montage de transfert de connexion
Description des pôles	4P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Profondeur de l'armoire	600 mm: à l'intérieur 600 + 400 mm: arrière
Appareil installé	MasterPacT: débrochable NW32 - contrôle : par maneton vertical installation - bas connexion MasterPacT: fixe NW32 - contrôle : par maneton vertical installation - bas connexion
[Ie] courant assigné d'emploi	3200 A
Longueur	580 mm
Quantité par lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	16,5 cm
Largeur de l'emballage 1	20,0 cm
Longueur de l'emballage 1	61,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	24,416 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	46,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	402,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	644
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation REACH	Déclaration REACH
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Technical Illustration

Dimensions

