

## Carcasa de cables - KGS-MSTB 2,5/10 - 1783740


Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Carcasa de cables, paso: 0 mm, número de polos: 10, media a: 50 mm, color: verde

RoHS

### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
Cantidad de pedido mínima	10 pcs
EAN	 4 017918 041953
EAN	4017918041953
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	16,690 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	Polonia
Clave de venta	AAAFIA

### Datos técnicos

#### Dimensiones

Paso	0,00 mm
Media a	50 mm

#### Generalidades

Familia de artículos	KGS-MSTB 2,5
Número de polos	10
Grupo material aislante	I
Aislamiento	ABS
Clase de combustibilidad según UL 94	HB

#### Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	HB
--------------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

# Carcasa de cables - KGS-MSTB 2,5/10 - 1783740


## Datos técnicos

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

## Dibujos

Esquema de dimensiones



## Clasificaciones

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	31261501

## Homologaciones

### Homologaciones

## Carcasa de cables - KGS-MSTB 2,5/10 - 1783740

### Homologaciones

---

Homologaciones

EAC

---

Homologaciones Ex

---

### Detalles de homologaciones

EAC		B.01742
-----	--	---------

### Accesorios

Accesorios

Carcasa de cables

Carcasa de cables - KGS-MSTB 2,5/ DST - 1784914



Soporte para índices transparentes, rotulable con las tiras de rotulación SBS 2,5/7,5

---

Marcador de bornes sin rotular

Marcador para bornes - SBS 2,5/7,5 - 1007604



Marcador para bornes, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, Perforado, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 7,5 mm, superficie útil: 15 x 7,5 mm

---

Accesorios - KD-KGS-MSTB - 1804658



Capuchón de protección contra doblado, apto para las cajas de cables KGS-..., evita que se doble el cable

---

---

