

## USB laadspanning en laadstroom meter

Productcode: USBAUBSCHM



Deze diagnoseset biedt u alles wat u nodig hebt om te garanderen dat uw USB-apparaten correct worden opgeladen.

Hiermee kunt u:

- mogelijke problemen tijdens het opladen verhelpen of diagnosticeren
- uw mobiele apparaat snel opladen
- uw apparaat synchroniseren met uw computer

Met de diagnoseset kunt u de laadspanning en laadstroom tijdens het opladen van uw apparaat in de gaten houden. Daardoor kunt u gemakkelijk diverse voedingen testen zoals wand- en autoladers, USB-poorten van computer, mobiele oplaadbanken en oplaadstations.

Het is het perfecte diagnosemiddel voor elk testlab of reparatiebedrijf, omdat u laadstroom en -spanning in de gaten kunt houden van uw Apple of Android™ apparaten die op verschillende voedingen zijn aangesloten, om te bepalen of er een probleem is met een specifieke lader, kabel of accu.

Bovendien, als u diverse mobiele apparaten thuis en op kantoor hebt, kan deze adapter u beter inzicht geven in de vereiste stroomvoorziening. Nu kunt u eenvoudig besluiten welke laders en kabels het best geschikt zijn voor elk van uw apparaten, zodat u deze met optimale snelheid kunt opladen en ze kunt gebruiken wanneer dat nodig is.

U kunt het testapparaat zo instellen dat de laadspanning of laadstroom wordt weergegeven, afhankelijk van uw voorkeur. U kunt hem ook zo instellen dat afwisselend spanning en stroom worden weergegeven, zodat u beide metingen in de gaten kunt houden, zonder de instelling steeds te hoeven wijzigen.

U kunt uw apparaten sneller opladen met de geïntegreerde snellaadfunctie van de adapter, wanneer u uw apparaten vanaf een USB-poort van uw laptop oplaadt. De adapter versnelt het opladen door de USB-hostpoort van uw computer in een alleen-opladen-poort te veranderen, waardoor u met de adapter uw mobiele apparaten kunt opladen alsof u een wisselstroom wandlader gebruikt.

De snellaadmodus biedt ook veilig opladen. U kunt dataoverdracht uitschakelen en de risico's verminderen die opladen van uw apparaat vanaf een onbekende USB-poort zoals een openbaar oplaadstation, met zich meebrengt. Zo voorkomt u dat data van uw mobiele apparaat worden gestolen of dat de instellingen van uw apparaat worden gewijzigd. Het beschermt uw apparaten ook tegen het downloaden van schadelijke bestanden of virussen via een USB-verbinding.

U kunt de adapter ook gebruiken alsof het een standaard USB-kabel is die tussen uw mobiele apparaat en uw computer was aangesloten, waardoor u uw apparaat met uw computer kunt synchroniseren.

NB: U kunt uw apparaat nog steeds opladen, zelfs tijdens het synchroniseren, maar het opladen gaat dan langzamer.

De USBAUBSCHM wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com voor betrouwbare prestaties.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Test het stroomverbruik (stroom en spanning) van uw Apple en Android apparaten
- Bespaar tijd door het snel opladen van uw tablets (iPad, Samsung etc.) en smartphones vanaf de USB-poort van uw computer of laptop met kortere laadtijden en een hoger vermogen
- Synchroniseer uw mobiele apparaat met uw computer

## Eigenschappen

- LCD-scherm toont de laadspanning en laadstroom tussen uw mobiele apparaat, oplaadkabel en lader
- Snel opladen van Apple en Android apparaten
- LED-lampje geeft aan of de spanning (V) of de stroom (A) wordt weergegeven
- Veilig opladen via openbare USB-poorten of bij het opladen via onbekende apparaten

---

Connector(en)

Garantiebeleid

2 Years

Type connector(en)    USB Type-A (4-polig) USB 2.0  
USB Micro-B (5-polig)

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter    Gevoed via USB

---

Fysieke eigenschappen

Kleur    Zwart

Lengte product    1.7 in [44.2 mm]

Breedte product    0.4 in [10.1 mm]

Hoogte product    0.7 in [18.6 mm]

Gewicht product    0.6 oz [16.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length    8.0 in [20.2 cm]

Package Width    6.0 in [15.2 cm]

Package Height    0.8 in [20.0 mm]

Verzendgewicht (verpakt)    2.4 oz [68.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd    Diagnose set voor mobiel opladen en synchroniseren

20 cm micro-USB-kabel

Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

