

Technisches Datenblatt

Ausgabe 4

AT525 35 Micron Kupfer Abschirm-Klebeband, nicht leitender Kleber

Kurzbeschreibung

35 Micron Kupferfolie, beschichtet mit nicht-leitendem, wäremehärtendem Acrylatkleber auf Lösemittelbasis. Das Band ist mit einem silikonisierten Trennpapier ausgerüstet.

- Nicht leitender Acrylkleber
- Gute Beständigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen
- Kann leicht verlötet werden
- Leicht abrollbar

Normen*

- Getested gemäß ASTM D-1000, BS EN 60454 - Teil 2 Test Methode (früher VDE 0340, BS 3924).
- Getested gemäß und erfüllt die Bedingung "flammhemmend" von UL 510 (UL guide OANZ 2, File number E 86214 (M))



Technische Daten

	BS Wert	ASTM Wert
Typische Mittelwerte		
Foliendicke	0.035mm	1.4 mil
Kleberdicke	0.030mm	1.2 mil
Gesamtdicke	0.065mm	2.6 mil
Klebkraft auf Stahl	4.5 N/cm	41 oz/in.
Reißfestigkeit	40 N/cm	23 lbs/inch
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +155°C	Bis zu +311°F
RoHS	Ja	
Lagertemperatur	+12°C bis +25°C	

*Gebühr für Bescheinigung: 35 Euro.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, daß es sich bei den nebenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen. Bei jeder Änderung wird ein revidiertes technisches Datenblatt herausgegeben. Der Anwender muß sich in jedem Fall, auch nach einer Änderung, von der Eignung des Bandes für seinen Einsatzzweck überzeugen. Bitte prüfen Sie, ob Ihnen das neueste technische Datenblatt vorliegt. Alle Breiten- und Längentoleranzen sind gem. British Standards. Vor der Verarbeitung des Bandes sollten Sie unser Sicherheitsdatenblatt beachten, das auf Anfrage erhältlich ist.

LAGERUNG

Klebebänder, die unter der empfohlenen Temperatur gelagert waren, müssen vor Gebrauch auf diese erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.



AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

Head Office.

Advance Tapes International Ltd
Westmoreland Avenue
Leicester, LE4 8PH England
Telephone: 00 44 (0)116 251 0191
Fax: 00 44 (0)116 265 2046

www.advancetapes.com

Advance Tapes France S.A.S
7 rue Jacques Daguerre
Zone Industrielle Nord, 77100 Meaux
Téléphone: 01 60 38 11 00
Télécopie: 01 60 38 11 09