



PROFESSIONELLE LÖSUNG. ERSTKLASSIGES BENUTZERERLEBNIS.

DER S3700

MEHRFARBIG +
FORMENSCHNEIDER

Verbesserte Funktionen für den perfekten Betrieb



Höhere Geschwindigkeiten. Mehr Optionen. Optimierter Betrieb.

Bringen Sie Ihre Kennzeichnungen mit dem S3700 in Form.

Optimieren Sie Ihre Kennzeichnung mit den folgenden erweiterten Funktionen:

- ▶ Einwandfreier Mehrfarbendruck für auffälligere Etiketten, Schilder und Anhänger
- ▶ XY-Präzisionsschneider für gebogene Etikettenausschnitte mit glatten Kanten
- ▶ Durch automatische Anpassungen halten Farbbandkassetten bis zu 60 % länger
- ▶ Materialwechsel in 20 Sekunden und Druckgeschwindigkeit von bis zu 127 mm pro Sekunde
- ▶ Integrierte Etikettenvorlagen und mehr als 600 integrierte Symbole
- ▶ Druckt Etiketten mit einer Breite von bis zu 101,60 mm

JEDER ANWENDER – PRAKTISCH JEDES ETIKETT, JEDES SCHILD UND JEDER ANHÄNGER



**AUTOMATISCHE
EINRICHTUNG**
Keine Kalibrierung, kein
Einfädeln, keine Spezial-
kenntnisse erforderlich



TIPPEN, DRUCKEN, LOS
Integrierte Anwendungs-
vorlagen für eine optimale
Produktivität



EINFACHE VERBINDUNG
PC-Software und mobile
App für mehr Flexibilität

DER S3700

LEISTUNGSSTARKE UND
PRÄZISE PRODUKTION

Erledigen Sie Ihre Arbeit für jede Anwendung richtig

Optimieren Sie Ihre Leistung mit dem S3700 und Brady-Materialien



SICHERHEIT UND GEBÄUDE

- ▶ ISO 7010-Schilder für Warnungen, Verbote und Gebote, Brandschutz und Fluchtwege, GHS, CLP, ADR, Rohrkenzeichnung und Gefahrenhinweise
- ▶ Auffälligere Kennzeichnungen und weniger Arbeit durch optimierten Mehrfarbendruck
- ▶ Materialien sind unter anspruchsvollsten Bedingungen bis zu 10 Jahre im Außenbereich beständig



LEAN-FERTIGUNG

- ▶ Messgeräte, Maschinen, Kalibrierung, 5S, Regale, Bodenmarkierung und Teilebehälter
- ▶ Integrierter XY-Plotter-Schneider für die perfekten Buchstaben und Formen
- ▶ Vielseitige mobile App, mit der Etiketten auch unterwegs gestaltet und gedruckt werden können



BETRIEB

- ▶ Halbfabrikate, Qualitätskontrolle, Barcodes, Bereichsmarkierung und Seriennummern
- ▶ Erstellen und drucken Sie die häufigsten Barcode-Typen
- ▶ Mehr als 600 vorprogrammierte Symbole




Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung

„Brady Authentic“-Materialien wurden speziell für Brady-Drucker entwickelt. Sie erhalten damit eine höhere Leistung und mehr Zuverlässigkeit als beim Einsatz von anderen Materialien. Wir bieten Ihnen ein Komplettsortiment an, das zahlreiche Farben und Oberflächenausführungen umfasst und sich für die verschiedensten Anwendungsgebiete eignet. Verwenden Sie Authentic-Materialien. Werden Sie besser mit Brady.

Hunderte von speziell entwickelten Materialien für Ihre Anwendungen

Diese S3700 Etikettenmaterialien sollten Sie kennen

Alle erhältlichen Materialoptionen finden Sie unter bradyeurope.com/S3700materials

	 Innenbereich/ Außenbereich	 Gefrorene Oberfläche	 Allgemein	 Sicherheit	 Lean/5S	 Raue Umgebung
B-595 witterungsbeständiges Vinylband mit dauerhaftem Klebstoff						
B-581 repositionierbares Mehrzweck-Vinylband						
 B-509 magnetische Etiketten						
 B-854 ToughWash reinigungsbeständige Etiketten						
B-569 Polyester mit geringem Halogenid-Gehalt						
B-851 Anhänger						
 B-549 Anwendung bei niedrigen Temperaturen						
B-526 stark nachleuchtend						

 = spezielles Brady-Material

▶ Erfahren Sie mehr unter bradyeurope.com/S3700 oder scannen Sie den QR-Code, um das Informationsvideo anzusehen.



S3700 Druckerspezifikationen

Spezifikationen	
Drucktechnologie	Thermotransferdruck
Druckauflösung (dpi)	300 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/s)	127 mm/s
Farbdruck	Mehrfarbig, einfarbig
Vorgestanzte und Endlosetiketten	Vorgestanzte und Endlosmaterialien
Max. Etikettenbreite (mm)	101,60 mm
Max. Drucklänge	2.530 mm
Verbindungsmöglichkeiten	Bluetooth WLAN Ethernet USB
Softwarekompatibilität	Brady Workstation Mobile App „Express-Etiketten“ Windows-Treiber für Software anderer Hersteller
Barcode-Typ	Code 128 Auto Code 39 Interleaved 2 von 5 Mehr über Brady Workstation EAN-13 UPC-A
Integrierte Symbole	664
Technische Daten	
Breite x Höhe x Tiefe (mm)	482,60 x 279,40 x 361,95
Gewicht (kg)	16,74 kg
Bildschirmanzeigen	Datenempfang Fehlermeldung Erkennung von Farbband und Etiketten-Teilenummer Verbleibende Materialmenge WLAN Ethernet-Status Bluetooth-Status
Schneider	XY-Schneider und automatischer Schneider
Gewährleistung	1 Jahr



S3700 Etikettendrucker

Artikelnr.	Beschreibung
176427	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTZ-Tastatur, WLAN und aktiviertem Bluetooth
176428	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTZ-Tastatur
176429	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit AZERTY-Tastatur, WLAN und aktiviertem Bluetooth
176430	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit AZERTY-Tastatur
176431	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTY-EU-Tastatur, WLAN und aktiviertem Bluetooth
176432	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTY-EU-Tastatur
176433	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTY-UK-Tastatur, WLAN und aktiviertem Bluetooth
176434	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTY-UK-Tastatur
176435	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit KYRILLISCHER Tastatur, WLAN und aktiviertem Bluetooth
176436	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit KYRILLISCHER Tastatur

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
036612	Abzieher
133251	Drucker-Reinigungsset, Thermotransferdrucker
142114	Reinigungskissen für Medien, 5er-Packung
142116	Reinigungswerkzeug für den Schneider der Drucker BBP30, BBP31, BBP33, S3100, S3700 und i3300



S3700 Etikettendrucker-Set

Artikelnr.	Beschreibung
321264	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTZ-Tastatur, WLAN und Bluetooth + BWS-Suite
321265	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTZ-Tastatur + BWS-Suite
321266	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit AZERTY-Tastatur, WLAN und Bluetooth + BWS-Suite
321267	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker - AZERTY-Tastatur + BWS-Suite
321268	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTY EU-Tastatur, WLAN und Bluetooth + BWS-Suite
321269	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker - QWERTY EU-Tastatur + BWS-Suite
321270	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTY UK-Tastatur, WLAN und Bluetooth + BWS-Suite
321271	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker - QWERTY UK-Tastatur + BWS-Suite
321272	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit KYRILLISCHER Tastatur, WLAN und Bluetooth + BWS-Suite
321273	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker - KYRILLISCHE Tastatur + BWS-Suite

