

# Digitales Funk-Überwachungsset

Art.-Nr. TVAC18000A

Seite 1 von 2



- Komplettsset mit Rekorder, 2 x Funk-Außenkamera, 3 x Netzteil und Zubehör
- Einfache Schritt-für-Schritt-Installation per App und QR-Code (iOS, Android)
- App-Zugriff auf bis zu 4 Kameras
- Aufzeichnung auf max. 32 GB micro-SD-Karte (Zubehör) oder max. 2 TB externer Festplatte via USB-Port
- Bis zu 3 Monate durchgängige Aufzeichnung mit 500 GB externer Festplatte (Zubehör)
- Robuste, wetterfeste Funk-Außenkameras (IP66)
- Integrierte, professionelle Bewegungserkennung (PIR-Sensor) mit Alarmfunktion
- VGA-Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion
- Geringe Belastung des Netzwerks dank komprimierter Datenübermittlung (H.264 Kompression)
- Integrierte Bewegungserkennung (PIR-Sensor)

Komplettsset mit Rekorder, 2 x Funk-Außenkameras, 3 x Netzteil und Zubehör

Das kompakte digitale Funk-Überwachungsset von ABUS sichert kleinere Objekte bei Tag und Nacht zuverlässig ab: Die VGA-Auflösung sorgt für eine brillante Bildschärfe, die durch die integrierte Infrarot-Nachtsichtfunktion selbst bei Dunkelheit gewährleistet ist. Eine sensible Bewegungserkennung detektiert bewegte Vorgänge im Erkennungsfeld der Kamera und meldet im Falle eines unbefugten Zutritts Alarm. Per App können Sie auf die Videobilder von bis zu vier Kameras gleichzeitig zugreifen und so jederzeit nach dem Rechten sehen.

Intuitive Installation per App und QR-Code für iOS und Android

Die Installation des Funk-Überwachungssets erfolgt ebenfalls via App und über einen QR-Code. Schnell und komfortabel realisieren so auch technische Laien das Videoüberwachungssystem. Da die Kommunikation aller Komponenten drahtlos über Funk erfolgt, lässt es sich zudem ohne viel Schmutz verbauen.

Bis zu 3 Monate durchgängige Aufzeichnung dank geringer Netzwerkbelastung

Durch die effiziente H.264-Datenkompression wird das Datenvolumen der Bilddaten auf ein Minimum reduziert und so mit Anschluss einer externen 500-GB-Festplatte eine bis zu drei Monate durchgehende Aufzeichnung realisiert. Die Aufzeichnungen erfolgen entweder auf Micro-SD-Karte oder via USB-Port auf einer externen Festplatte mit maximal 2 TB. Alle Speichermedien sind als Zubehör erhältlich und können je nach Präferenz in

# Digitales Funk-Überwachungsset

Art.-Nr. TVAC18000A

Seite 2 von 2

das Funk-Überwachungsset integriert werden.

## Technische Daten:

Abmessungen	20 x 20 x 5 mm
Auflösung	640 x 480 Pixel
Auflösungsmodi	Zeitplan, Bewegungserkennung, Manuell Pixel
Ausgang	HDMI
Frequenz	2.4 GHz
Funkreichweite	20 m

Netzwerkanschluss	RJ45 (10/100 Mbps)
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	SD-Karte, max. 32 GB, Externe Festplatte, max. 2 TB
Stromaufnahme	2000 mA
Übertragungskanäle	4
Videokomprimierung	H.264