



Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston M18
Accessoires associés	XCKT XCMD XCKP XCKD
Corps à associer	ZCP21M12 ZCP21 ZCD37 ZCP26 ZCT28N12 ZCP29 ZCP39 ZCT25N12 ZCT27P16 ZCT28P16 ZCP29M12 ZCT25G11 ZCD39 ZCP25 ZCP35 ZCT26P16 ZCD26 ZCD21M12 ZCT25P16 ZCT26G11 ZCP28 ZCP27 ZCT21N12 ZCD25 ZCP37 ZCD21 ZCT26N12 ZCT27N12 ZCT28G11 ZCT21G11 ZCD31 ZCT21P16 ZCD28 ZCD29M12 ZCP31 ZCD29 ZCT27G11 ZCD35 ZCD27
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal
Type d'approche	Approche verticale, 1 sens

Complémentaires

Ouverture positive	Avec
--------------------	------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	3,0 cm
Longueur de l'emballage 1	5,0 cm
Poids de l'emballage 1	54,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------