

Anciennement connu comme : MICROCHEM® 4000 Apron - Model 212

Tablier de protection sans silicone doté d'une barrière multicouche, conçu pour résister à plus de 200 produits chimiques.

- **Protection spécialisée :** Ce tablier de travail AlphaTec® est doté d'une barrière de protection multicouche et a été testé contre plus de 200 produits chimiques organiques et inorganiques.
- **Durabilité améliorée :** Bien que léger et confortable de par sa conception, le tissu laminé non tissé de ce tablier de protection est robuste et durable, pour une protection personnelle qui tolère un usage régulier.
- **Réduction des risques de défauts de surface :** Son mélange textile est également exempt de silicone, ce qui élimine les risques de défauts de surface lors de l'utilisation de la peinture



Secteurs industriels

- Industrie chimique
- Sciences de la vie
- Industrie minière
- Sauvetage et lutte contre les incendies
- Énergie
- Secteur de l'après-vente automobile
- Transformation des aliments

Applications

- Environnements contaminés
- Manipulation de produits chimiques
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Concentration, mélange et palettisation
- Interventions d'urgence (HAZMAT)
- Assemblage et désassemblage d'équipements

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Barrière multicouche** : Résistance à plus de 200 produits chimiques, y compris des agents de guerre chimique
- **Tissu léger mais robuste** : pour un tablier de sécurité durable et facile à porter
- **Formulation sans silicone** : respectueuse des processus de peinture et de finition

Technologie



MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology

Diagramme des matériaux



External film barrier layer

Core high barrier film layer

Non-woven inner layer





Diagramme des joints



Performance Standards



Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	Taille unique
Couleur	Vert
Pays d'origine	Chine
Vue d'ensemble du conditionnement	20 dans un sac compressé
Matériau du produit	Membrane barrière laminée non tissée multicouche
Référence du produit	Tablier 4000 - Modèle 212
Vue d'ensemble des normes	CATÉGORIE III CE (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, EN 14126)
Type de couture	Soudées
Durée limite de stockage	5 years
Référence	G40W212

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Tablier avec fermeture par lien au niveau de la taille d'une longueur de 100 cm.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.