

Maksimal effektivitet og forbedret kvalitet

M210-labelprinter



Efterfølgeren til BMP21-PLUS

Nu med labels i fast størrelse og endnu flere materialer, så den kan klare selv de mest krævende opmærkningsjob på stedet. Med M210-labelprinter, som har smart automatisk formatering, behøver du blot at isætte en labelkassette, indtaste og udskrive.

- **Opdateret navn. Bedre oplevelse.**

Design, skab og udskriv uafhængigt via et intuitivt tastatur. Genbrug og tilpas labels, der er gemt lokalt, og opret fra bunden med indbyggede guider til labeldesign.

- **Påfør labels én gang.**

Nu med både labels i faste størrelser og kontinuerlige labels i mere end 90 kassetter, fyldt til bristepunktet med pålidelige, gennemprøvede og specielle labelmaterialer, som sidder godt fast og forbliver læsbare på enhver overflade i ethvert miljø.

- **Robust og brugervenlig.**

Skift hurtigt kassette med et drop-lock-udskrivningssystem i en letvægtsprinter på 0,7 kg, som kan klare stød og fald fra op til 1,8 meters højde uden at få en skramme.



M210-labelprinter

Varenr.	Beskrivelse
152260	M210-labelprinter – kartonpakning
152262	M210-labelprinter – kartonpakning – Rusland

Denne printer leveres i en kartonpakning med en hurtig startvejledning og en M21-750-499-labelkassette.

M210-startpakker

Varenr.	Beskrivelse
311307	M210-printersæt EU
311310	M210-printersæt Rusland
311308	M210-printersæt Storbritannien
311309	M210-printersæt USA

Dette sæt leveres i en hård bæretaske, som indeholder en M210-printer, et Li-ion-batteri og en strømledning.

M210-applikationssæt

Varenr.	Beskrivelse
311311	M210 elektrisk sæt EU
311317	M210 elektrisk sæt Rusland
311312	M210 elektrisk sæt Storbritannien
311313	M210 elektrisk sæt USA
311314	M210 sæt til tele/datakommunikation EU
311318	M210 sæt til tele/datakommunikation Rusland
311315	M210 sæt til tele/datakommunikation Storbritannien
311316	M210 sæt til tele/datakommunikation USA

Elektrisk sæt: Dette sæt leveres i en hård bæretaske, som indeholder en M210-printer, et Li-ion-batteri, en strømledning, M21-1000-427, M21-750-595-YL og en M21-750-499-labelkassette.

Sæt til tele/datakommunikation: Dette sæt leveres i en hård bæretaske, som indeholder en M210-printer, et Li-ion-batteri, en strømledning, M21-1250-427, M21-250-423 og en M21-750-499-labelkassette.

Tilbehør

Varenr.	Beskrivelse
110416	AC-adapter, Europa 220 V – M210
110417	AC-adapter, Storbritannien 240 V – M210
110937	AC-adapter, USA 110 V – M210
150617	Beskyttelsestaske til bærbare printere – M210
170385	Bælteclips – M210
170420	Lithium-ion-batteripakke – M210
170421	Hård bæretaske – M210
170424	Multifunktionelt tilbehør – M210*
170425	Magnet – M210

* Multifunktionelt tilbehør består af magnet, lommelygte, stativ, bæltetrop og rem.
2 AAA-batterier kræves (medfølger ikke).

Printerspecifikationer

Specifikationer	
Udskriftsteknologi	Termisk overførsel
Udskriftsopløsning (dpi)	203
Udskrivningshastighed (mm/sek.)	10,00
Farvemuligheder	En enkelt farve
Kontinuerlige kontra udstansede labels	Kontinuerlig og udstansede
Maks. labelbredde (mm)	19,05
Maks. udskrivningslængde (mm)	914,40
Anbefalet brug pr. dag	100
Enkeltstående udskrivning (ikke forbundet til pc)	Enkeltstående
Forbindelsesmuligheder	Ingen
Tilslutningsmuligheder til pc	Nej
Stregkodeltype	Kode 128, Kode 39, Data Matrix, QR-kode
Symbolkategorier	Pile, datakommunikation, elektrisk, græsk, elektronik til hjemmet, international, diverse, advarsel
Fysiske egenskaber	
Bredde x højde x dybde (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Vægt (kg)	0,75
Tastaturtype	ABC
Skærm	Monocolour LCD-skærm
Cutter	Manuelt aktiveret med én hånd Lige beskæring Med labelfastholdelse
Garanti	2 år

