

Hub USB 3.0 a 4 porte compatto e portatile con cavo integrato

Product ID: ST43004UA



Questo hub USB 3.0 portatile a 4 porte si abbina perfettamente al design elegante del MacBook o laptop con finitura opaca color argento simile. È alloggiato in un elegante involucro sabbato color argento, esteticamente perfetto per il laptop Apple, e grazie alla custodia in alluminio che lo rende leggero e durevole è ideale per l'uso sia in viaggio sia alla scrivania.

Integra anche un cavo più lungo, da 27 cm, per offrire la flessibilità di posizionare l'hub e i dispositivi proprio dove servono.

Estetica eccezionale ed espansione della connettività

Questo hub USB di alta qualità, con design Apple, offre un modo facile per espandere la connettività del MacBook. Fornisce quattro porte USB 3.0 (note anche come USB 3.1 Gen 1) in un alloggiamento compatto. La finitura sabbata color argento conferisce un look unico ed elegante rispetto agli hub tradizionali. Ora l'hub USB ha l'aspetto trendy e contemporaneo del MacBook, Ultrabook o laptop con finitura o tonalità simile.

Il cavo USB integrato dell'hub ha una lunghezza sufficiente a raggiungere la porta USB 3.0 del laptop, indipendentemente dalla sua ubicazione. Inoltre, il cavo di maggiore lunghezza offre maggiori opzioni di posizionamento sulla scrivania.

Portatile e resistente

Se si cerca la portabilità, questo è l'hub giusto. Il suo design compatto e leggero lo rende ideale per il viaggio. Inoltre, con il cavo USB integrato, si inserisce comodamente nella borsa da viaggio ed evita il fastidio di portare con sé un adattatore di alimentazione separato.

Grazie al resistente alloggiamento in alluminio, l'hub offre una protezione affidabile ed è perfetto per i viaggi di andata e ritorno da casa all'ufficio. Inoltre, l'hub USB compatto occupa uno spazio minimo sulla scrivania e può essere utilizzato in ambienti con postazioni di lavoro condivise o BYOD (Bring Your Own Device).

Risparmio di tempo e denaro

Questo hub alimentato dal bus è compatibile con la tecnologia plug-and-play e hot-swap, per un'installazione rapida senza software o driver aggiuntivi. Inoltre supporta la tecnologia di collegamento a caldo, che consente di collegare e scollegare l'hub e i dispositivi mentre il computer è in funzione. L'hub USB 3.0 associato ai dispositivi USB 2.0 e 1.x in uso, consente di evitare il costoso inconveniente di dover acquistare nuovi dispositivi.

ST43004UA è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Opzioni di posizionamento dell'hub flessibili con un cavo di maggiore lunghezza, per collegare una vasta gamma di periferiche a casa o in ufficio
- Consente di portare con sé l'hub in viaggio e di collegare praticamente qualsiasi periferica USB ovunque ci si trovi.
- Utilizzabile nelle postazioni di lavoro condivise per fornire l'accesso all'hub USB a più dispositivi

Features

- Sottile ed elegante, con finitura sabbata color argento, si abbina al MacBook
- La resistente custodia in alluminio offre prestazioni affidabili
- Adatto per il viaggio, con una custodia leggera e compatta e un cavo integrato di maggiore lunghezza
- Consente di portare con sé ovunque l'hub alimentato via USB
- Compatibilità multi-piattaforma universale, non richiede l'installazione di driver
- Hub USB 3.0 SuperSpeed a quattro porte, con supporto della trasmissione fino a 5 Gbps
- La retrocompatibilità consente un risparmio di denaro e l'utilizzo con dispositivi USB 2.0 e 1.x esistenti
- Supporta le tecnologie plug-and-play, hot-swap e di collegamento a caldo
- Fornisce la protezione da sovracorrenti

Hardware	Warranty	2 Years
	Connessione host USB-C	No
	ID chipset	Genesys Logic - GL3520
	Interfaccia	USB 3.0
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Porta(e) per dispositivi USB-C	No
	Porte	4
	Standard del settore	USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1
	Tipo bus	USB 3.0
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
	Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali	Nota	In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate
	Requisiti di sistema e cavi	Computer host con una porta USB 3.0
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	10%~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.7 in [18 mm]
	Colore	Silver & White
	Fattore di forma	Compatto
	Larghezza prodotto	1.4 in [36 mm]
	Lunghezza cavo	10.6 in [268 mm]
	Lunghezza prodotto	4.4 in [112 mm]
	Peso prodotto	2.7 oz [76 g]
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica

Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	5 oz [142 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Hub USB 3.0 a 4 porte

Product appearance and specifications are subject to change without notice.