


请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



WATERWORX包括用于PC Worx的功能块库，是菲尼克斯电气控制技术的补充，可为例如给排水处理过程自动化的现场设备提供调节或控制功能。可下载功能块。

产品描述

特殊用途功能块，用于整合驱动器、滑动门、阀门等不同的现场设备以及各种可快速轻松完成工程设计的功能。新版本需通过控制器上插件程序和组态存储器（例如SD FLASH 2GB APPLIC A）和有效的许可证密钥启用。

如果没有有效的许可证，则可以在演示模式下试用一个星期。

优势

- 采用现成的功能块，使编程的工程成本最小化
- 系统采用统一编程，维护工作量小
- 行业特定的过程自动化功能块库，专门针对饮用水处理和废水净化应用。
- 采用预制的功能块，可以方便地整合测量和控制技术
- 方便用户操作的功能块、程序和帮助

商业数据

订货号	2400180
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	DRDBAF
产品关键代码	DRDBAF
GTIN	4046356981088
单件重量（含包装）	81 g
单件重量（不含包装）	81 g
原产地	DE

技术数据

说明

概述	
系统要求信息	注意设备的各项特性和要求。若您有任何疑问，请直接联系服务支持部门或相关销售人员。

产品属性

产品类型	软件库
------	-----

系统属性

功能块类型	通信
	闭环控制
软件预期用途	软件库

许可证信息

许可证类型	用于功能块的许可密钥
有关许可证类型的信息	若没有许可证，则可以在演示模式下使用功能块库一个星期

功能

基本功能	给排水处理的流程自动化
扩展功能	不受制造商限制地整合工业专用现场设备
	存储预设值
	支持PROFINET、PROFIBUS、Modbus/TCP、Modbus/RTU和HART
	整合常用功能，例如控制电机、泵、风扇、活门、阀门和技术控制应用程序。
支持设备	ILC 1xx
	ILC 3xx
	RFC 47x
	AXC 1xxx, AXC 3xxx, PC WORX RT BASIC/SRT (without support of HART)

系统要求

支持的语言	德语，英语
工程设计工具	PC Worx
软件要求	PC WORX 版本6.30更高版本

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27242505
ECLASS-13.0	27242505
ECLASS-12.0	27242505

ETIM

ETIM 9.0	EC002582
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	93151500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	不适用, 无电气和电子设备
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn