

PLC-FA-5X20 - 保险丝适配器

1186510

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1186510>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

用于6.2 mm PLC基座端子的安全插头适配器。用于5 x 20 mm保险丝。工作电压：通用。无保险丝故障指示灯。



商业数据

订货号	1186510
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	DK62Z4
产品关键代码	DK62Z4
GTIN	4063151228316
单件重量 (含包装)	12.63 g
单件重量 (不含包装)	12.63 g
原产地	CN

PLC-FA-5X20 - 保险丝适配器

1186510

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1186510>



技术数据

说明

操作注意事项	如果保险丝出现故障，下游电路断开负载。
--------	---------------------

产品属性

产品类型	适配器
产品系列	PLC-INTERFACE
应用	适配器

绝缘特性: 回路间的电气间隙和爬电距离

绝缘	安全隔离，增强型绝缘
过电压类别	III
污染等级	2

电气特性

保险丝	G / 5 x 20
-----	------------

回路间的电气间隙和爬电距离

额定绝缘电压	250 V AC
额定过电压	6 kV

尺寸

宽度	6.2 mm
高度	80 mm
深度	130 mm

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
保护等级 (安装位置)	IP54 (安装位置)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C (注意降低值)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C
海拔	≤ 2000 m

标准和规范

回路间的电气间隙和爬电距离

标准/规程	DIN EN 50178
-------	--------------

安装

安装位置	任意
------	----

PLC-FA-5X20 - 保险丝适配器


1186510

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1186510>



图纸

图表




衰减：仅短路保护：额定值6.3 A / 0.7 W

(1) 单独布置

(2) 并列组合

图表



衰减：过载和短路保护：额定值6.3 A / 1.6 W


PLC-FA-5X20 - 保险丝适配器

1186510

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1186510>

PHÖNIX CONTACT

电路图



PLC-FA-5X20 - 保险丝适配器

1186510

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1186510>



认证

若要下载证书，请访问产品详情页: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1186510>



cULus Listed

认证ID: E140324



cULus Listed

认证ID: E199827

PLC-FA-5X20 - 保险丝适配器

1186510

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1186510>



分类

ECCLASS

ECCLASS-12.0	27371392
ECCLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

PLC-FA-5X20 - 保险丝适配器

1186510

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1186510>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn