

入力モジュール - UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - 2319618

このPDF文書に表示されているデータはフニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.ja/download>)



ネジ接続式16チャネルデジタル入力モジュール、断路ナイフ機能を統合。冗長電源。横河電機製カードSDV 144に対応。



基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 046356 447140
1個あたりの重量(梱包を含まない)	710.0 g
関税	85369010
生産国	ドイツ
注意	受注生産(返品不可)

技術データ

注記

使用上の制限	EMC : クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照
--------	------------------------------------

寸法

幅	181 mm
高さ	126 mm
奥行き	97 mm

環境条件

使用周囲温度	-20 °C ... 70 °C
--------	------------------

その他

注記	モジュールの電圧モニタリングはLEDディスプレイを組み込んだ上流のHESILEDヒューズ端子台と組み合わせた場合は動作しません。
最大許容動作電圧	30 V DC
最大許容電流(分岐あたり)	100 mA
最大許容電流(別電源)	2 A (P1+、P2+) プラグインヒューズ (IEC 127-2、TR5、2A)

入力モジュール - UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - 2319618

技術データ

その他

極数	50
取付け位置	任意
型式	空間距離と沿面距離
標準/規則	DIN EN 50178
定格サージ電圧	基礎絶縁
汚染度	2
サージ電圧カテゴリ	III

接続1の接続データ

連続名	フィールドレベル
接続方法	ネジ接続
単線接続断面積	0.2 mm ² ... 4 mm ²
撲線接続断面積	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
接続電線断面積AWG	24 ... 12
極数	32

接続2の接続データ

連続名	制御システムレベル
接続方法	横河電機KS互換
接続数	2
極数	50

接続3の接続データ

連続名	電源
接続方法	ネジ接続
単線接続断面積	0.2 mm ² ... 4 mm ²
撲線接続断面積	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
接続電線断面積AWG	24 ... 12

サポートするコントローラ

コントローラ	YOKOGAWA ProSafe-RS
- 適切なI/Oカード	SDV144

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27242608
eCl@ss 8.0	27242604

入力モジュール - UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - 2319618

分類

ETIM

ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001599

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

アクセサリ

アクセサリ

ヒューズ

ヒューズ - VF-SI/TR5/2AT - 2900996



プラグ式ヒューズ (TR5[®])、公称電流 : 2 A、トリップ特性 : 低速ブロー (T)、8個入り

ヒューズ - VF-SI/TR5/0,1AT - 2901008



プラグ式ヒューズ (TR5[®])、公称電流 : 0.1 A、トリップ特性 : 低速ブロー (T)、8個入り

フロントアダプタ

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - 2900991



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長 : 1.0 m

入力モジュール - UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - 2319618

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - 2314299



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：2.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - 2314309



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：3.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - 2314312



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：4.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - 2321499



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：5.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - 2314927



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：6.0 m

入力モジュール - UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - 2319618

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - 2321509



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：7.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - 2314930



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：8.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - 2321512



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：9.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - 2314325



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：10.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - 2321389



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：11.0 m

入力モジュール - UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - 2319618

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - 2321525



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：12.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - 2321392



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：13.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - 2321402



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：14.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - 2314338



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：15.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - 2321538



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：16.0 m

入力モジュール - UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - 2319618

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - 2321541



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：17.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - 2321554



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：18.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 2321567



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：19.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - 2314503



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：20.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - 2314516



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：25.0 m

入力モジュール - UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - 2319618

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - 2314529



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：30.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - 2318981



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：50.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - 2904739



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：1.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - 2904740



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：2.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - 2904741



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：3.0 m

入力モジュール - UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - 2319618

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - 2904742



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長 : 4.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - 2904636



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長 : 5.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - 2904743



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長 : 60.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - 2904744



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長 : 7.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - 2904745



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長 : 8.0 m

入力モジュール - UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - 2319618

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - 2904746



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：9.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - 2904637



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：10.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - 2904638



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：15.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - 2904487



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：20.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - 2904639



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：25.0 m

入力モジュール - UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - 2319618

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - 2904640



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：30.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - 2904641



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：35.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - 2904642



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：40.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - 2904643



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：45.0 m

前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - 2904644



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：50.0 m