

Paddenstoeldrukknop, 22 mm, rond, Metaal, hoogglans, groen, 60 mm, terugverend,




Figure similar

productmerknaam	SIRIUS ACT
productbenaming	Paddenstoeldrukknop
uitvoering van het product	Bedienings-/meldelement
producttypebenaming	3SU1
<b>Behuizing</b>	
aantal bedieningsplaatsen	1
<b>Activeringselement</b>	
werkwijze van het bedieningselement	Terugverend
productuitbreiding optioneel verlichtingsmiddel	Geen
kleur	Groen
• van het bedieningselement	
materiaal van het bedieningselement	kunststof
vorm van het bedieningselement	rond
buitendiameter van het bedieningselement	60 mm
aantal schakelstanden	2
<b>Frontring</b>	
productbestanddeel frontring	Ja

uitvoering van de frontring	Standaard
materiaal van de frontring	Metaal hoogglans
kleur van de frontring	zilver

#### Algemene technische gegevens

<b>productfunctie</b>	
• NOODSTOP-functie	Geen
• NOOD-HALT-functie	Geen
<b>beschermingsklasse IP</b>	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
<b>beschermingsklasse NEMA</b>	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
<b>schokbestendigheid</b>	
• volgens IEC 60068-2-27	halve sinusgolf 50g / 11 ms
<b>trillingsbestendigheid</b>	
• volgens IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
<b>schakelfrequentie maximaal</b>	3 600 1/h
<b>mechanische levensduur (schakelcycli)</b>	
• typisch	10 000 000

#### Omgevingsomstandigheden

<b>omgevingstemperatuur</b>	
• tijdens bedrijf	-25 ... +70 °C
• tijdens opslag	-40 ... +80 °C
milieucategorie tijdens bedrijf volgens IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bij relatieve luchtvochtigheid van 10 ... 95%)

#### Inbouw/ bevestiging/ afmetingen

<b>hoogte</b>	60 mm
<b>breedte</b>	60 mm
<b>vorm van de inbouwopening</b>	rond
<b>inbouwdiameter</b>	22,3 mm
<b>positieve tolerantie van de inbouwdiameter</b>	0,4 mm
<b>inbouwhoogte</b>	27,5 mm
<b>inbouwbreedte</b>	60 mm
<b>inbouwdiepte</b>	24,4 mm

#### Approbaties/certificaten

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

### Marine / Shipping



### other

[Confirmation](#)

### Verdere informatie

**Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (online-bestelsysteem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3SU1050-1CD40-0AA0>

**CAX-online-generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-1CD40-0AA0>

**Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3SU1050-1CD40-0AA0>

**Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1050-1CD40-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-1CD40-0AA0&lang=en)



Laatste wijziging:

17-11-2018